

nVent CADDY Macrofix Plus non isolato



CARATTERISTICHE

L'angolo di apertura migliorato permette di installare piu' facilmente tuutte le misure standard di tubi

Il sistema di bloccaggio rapido evita aperture accidentali durante l'installazione del tubo

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano

L' innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFZ019	586801	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm	1 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	NB/D N	Larghezza(W)	Spessore(T)
MFZ023	586802	19 - 23 mm	M8, M10	15	20 mm	1 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	M8, M10	20	20 mm	1 mm
MFZ035	586804	29 - 35 mm	M8, M10	25	20 mm	1 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	M8, M10		20 mm	1 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	M8, M10	32	20 mm	1 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	M8, M10	40	21 mm	1.25 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	M8, M10	50	21 mm	1.25 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	M8, M10		21 mm	1.25 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	M8, M10	65	23 mm	1.5 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	M8, M10	80	23 mm	1.5 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	M8, M10	90	23 mm	1.75 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	M8, M10		23 mm	1.75 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	M8, M10	100	23 mm	1.75 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	M8, M10	125	23 mm	2 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFZ165	586818	155 - 165 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFZ175	586819	165 - 175 mm	M8, M10	150	25 mm	2 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFZ220	586821	210 - 220 mm	M8, M10	200	27 mm	2.25 mm

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
MFZ019	586801	6	27mm	1000N
MFZ023	586802	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	6	32mm	1000N
MFZ035	586804	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	6	32mm	1000N
MFZ055	586807	6	32mm	1500N
MFZ062	586808	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	6	37mm	1500N

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
MFZ083	586810	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	6	37mm	2000N
MFZ103	586812	6	37mm	2500N
MFZ113	586813	6	37mm	2500N
MFZ123	586814	6	37mm	2500N
MFZ133	586815	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	6	40mm	3200N
MFZ175	586819	6	40mm	3200N
MFZ205	586820	6	40mm	3600N

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
MFZ220	586821	6	40mm	3600N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

