

Collegamento velocità nVent CADDY SLS con gancio a discesa



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale per lamiere grecate pre-assemblato

Si fissa velocemente e facilmente su solette in lamiere grecate senza calcestruzzo

Basta premere le estremità all'interno del foro nella lamiera grecata ed è fissato

Il design innovativo protegge il cavo dagli bordi taglienti dei fori, minimizzando il rischio di danneggiamenti

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Fattore di sicurezza del carico statico	È conforme a	Diametro della fune
SLS2L3DH	196753	Acciaio, Lega di zinco, Polipropilene	Elettrozincato	5:01	HVAC-DCS SMACNA	2 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della fune	Spessore della lastra di copertura per tetto	A.	Dimensione del foro 1 (HS1)	Carico statico
SLS2L3DH	196753	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N

Dimensioni delle filettature (TS): M8
Altezza 1 (H1): 53mm
Altezza 2 (H2): 46.5mm
Larghezza (W): 16 mm

Spessore (T):	4 mm Max
Dimensione del foro 2 (HS2):	8 - 10 mm
Dimensioni asola (SS):	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


Il dispositivo di bloccaggio da 2mm e' compatibile con i profili C Tipo E0, E0L.

Il carico totale per cavo in un trapezio multilivello non deve eccedere il carico statico ammissibile.

La capacita' di carico e' applicabile solo se la capacita' di carico dell' elemento di supporto (soletta in lamiera grecata) e' adeguata.

Contattare il produttore della copertura per conoscere la capacita' di carico consigliata.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

