

Morsetto per tubi per impieghi pesanti PX con filettatura esterna



CARATTERISTICHE

Comprende un dado combinato maschio/femmina

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

Temperatura: -50 to 120 °C

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
PXI013S6	578250	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		10 - 13 mm		M10
PXI018EG	577870	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	14 - 18 mm	10	M10
PXI018S6	578260	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	19 - 22 mm	15	M10
PXI022S6	578270	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	23 - 28 mm	20	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
PXI028S6	578280	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	29 - 34 mm	25	M10
PXI034S6	578290	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	41 - 45 mm	32	M10
PXI045S6	578310	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	46 - 50 mm	40	M10
PXI050S6	578320	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	56 - 61 mm	50	M10
PXI061S6	578340	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	75 - 81 mm	65	M10
PXI081S6	578370	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	88 - 93 mm	80	M10
PXI093S6	578390	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		94 - 99 mm		M10

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
PXI105S6	578410	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		106 - 111 mm		M10
PXI118EG	578040	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	112 - 118 mm	100	M10
PXI118S6	578430	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		112 - 118 mm	100	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
PXI125S6	578440	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		119 - 125 mm		M12
PXI145EG	578080	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	139 - 145 mm	125	M12
PXI145S6	578470	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		146 - 151 mm		M12
PXI164S6	578500	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		158 - 164 mm		M12
PXI170EG	578120	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	165 - 170 mm	150	M12
PXI170S6	578510	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		188 - 194 mm		M12
PXI220EG	578180	Acciaio, Gomma EPDM-SBR	Elettrozincato	215 - 220 mm	200	M12
PXI220S6	578570	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		215 - 220 mm	200	M12
PXI040S6	578300	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401), Gomma EPDM-SBR		51 - 55 mm		M10

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Filettatura (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N



Codice a catalogo	Numero articolo	Filettatura (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Filettatura (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

