

Kabeldeuren voor vloerstaande behuizingen, DPA

De bekabelingsdeur verstrekt toegang tot de individuele kabelruimtecompartimenten, zodat een eenvoudige installatie en onderhoud ter plaatse mogelijk is.



KENMERKEN

Omschrijving: Om een verticale kabelsectie af te sluiten. Wordt gebruikt in combinatie met CDV. Om de voorkant af te sluiten zijn DPC/DPCV boven- en onderpanelen nodig.

Materiaal: 2 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.

Montagevoorschriften: Bestel ook CDH voor MC frames en CDHK voor MK frames.

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren en voorzien van 3 mm dubbel baard espagnolette sluitsysteem.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal	Afwerking
DPA1404R5	1400mm	400mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal	Verzinkt
DPA1604R5	1600mm	400mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal	Verzinkt
DPA1606R5	1600mm	600mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal	Verzinkt
DPA1804R5	1800mm	400mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal	Verzinkt
DPA1806R5	1800mm	600mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal	Verzinkt

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal	Afwerking
DPA2004R5	2000mm	400mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal	Verzinkt
DPA2006R5	2000mm	600mm	Plaatstaal	Vrijstaand	Plaatstaal	Verzinkt

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

