

# Snijmachine, NC-SNEDE

Snijmachine voor kabelgoot & DIN-rail



## KENMERKEN

**Omschrijving:** De semi-geautomatiseerde NC-CUT-machine optimaliseert het snijden van DIN-rails en kabelgoten om uw productiviteit te verhogen en het snijafval tot een minimum te beperken. De machinesoftware importeert de reeds gemaakte panellay-out, genereert een vereenvoudigde snijlijst en begeleidt de operator door het volledige proces. Gemotoriseerde eindstop voorkomt handmatig meten en mogelijke menselijke fouten. Geschikt voor eenmalige productie, seriële productie of prefabricage voor toekomstig gebruik.

**Human Machine Interface:** Moderne besturingsoplossing met 19-inch touchscreen, toetsenbord met trackball en pc met Windows 10 64-bits besturingssysteem.

**Printer:** Labels worden afgedrukt om elk geproduceerd onderdeel te identificeren voor een snelle en betrouwbare paneelmontage.

**Bewerkbaar materiaal:** Kabelgoot tot een breedte van 125 mm. DIN-rails NS 15, NS 35/7,5 en NS 35/15 (conform EN 60 715). Stroomrails NLS-CU 3/10. De snijlengte van kabelgoten, DIN-rails en stroomrails is beperkt tussen 140 en 2200 mm.

**Nauwkeurigheid:** Nauwkeurig snijden met een tolerantie van 0.5 mm.

**Machinesoftware:** Inclusief software voor intuïtieve programmering.

**Interface:** Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden verwerkt met behulp van CSV- of .TXT-bestanden, waarbij de onderdelenlijst direct naar de machinesoftware kan worden geïmporteerd.

**Nominale spanning:** 240 V, 1~, 50 Hz.

**Nominale stroom:** 8 / 16 A.

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal  | Afwerking    | Kleur       |
|-----------------|--------|---------|--------|------------|--------------|-------------|
| NCCUT2000       | 1000mm | 4215mm  | 900mm  | Plaatstaal | Gepoedercoat | Zwart, Rood |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.