

Asta di messa a terra legata in rame, filettata



CARATTERISTICHE

Le filettature laminate a freddo con flusso continuo e ininterrotto della grana conservano il rivestimento del rame e sono più robuste delle filettature tagliate

Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%

I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento

Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento

Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467

La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata

Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione

Materiale:	Acciaio legato a rame
Resistenza alla trazione:	552 MPa Min
Posizione filettatura:	Estremità appuntite e smussate



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro picchetto di terra, nominale	Diametro picchetto di terra, reale (Ø)	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza (L)
631300		Verde	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631303		Verde	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631340		Verde	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m
631350		Verde	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m
631360		Verde	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m
631380		Verde	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m
633400		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633403		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633415		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m
633430		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m
6334330		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m
633440		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m
633450		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m
633460		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m
633463		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m
633470		Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m
633480	633480	Giallo	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m
634400			1"	23.2 mm	1" UNC	3m
635800		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m
635830		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro picchetto di terra, nominale	Diametro picchetto di terra, reale (Ø)	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza (L)
635840		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m
635843		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m
635850		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m
635860		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m
6358660		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro picchetto di terra, nominale	Diametro picchetto di terra, reale (Ø)	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza (L)
635870		Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m
635880	635880	Argento	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore piastra	Peso unitario	È conforme a	Certificazioni
631300		254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631303		330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		254µm	1.2 kg		
631350		254µm	1.6 kg		
631360		254µm	1.9 kg		
631380		254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
633400		254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633403		330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330		254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA
635800		254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635830		254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore piastra	Peso unitario	È conforme a	Certificazioni
635840		254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore piastra	Peso unitario	È conforme a	Certificazioni
635843		330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660		254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le barre filettate possono essere certificate UL® 467, solo se sono lunghe almeno 8" (2,44 m).

IEC® EN 62561-2 sostituisce EN 50164-2.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.