

Roestvrijstalen behuizing voor olie en gas met één deur, ASR-OG



De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met enkele deur, ASR-OG, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in vier verschillende maten die ruimte bieden voor de meeste algemene toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizing is geschikt voor installatie van industriële apparatuur in omgevingen die blootgesteld zijn aan corrosieve chemicaliën, waaronder chloride, maritieme toepassingen die onderhevig zijn aan zoutwaternevel en kustgebieden.

INDUSTRIENORMEN

CE, UK CA

KENMERKEN

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 316L. Behuizing: 2 mm. Deur: 2 mm. Flensplaat: 2 mm. Montageplaat: 2,0 mm verzinkt staal.

Body: Gezet en volledig gelast met vastgelaste wandmontagebeugels aan de achterzijde.

Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd, met opening van 130°. Verborgen AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. Kan zowel links als rechts scharnierend worden gemonteerd. De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde, voor montage van optionele MMDP-deurprofielen.

Slot: Met T-hendel met sleutel 333 in roestvaststaal 316L en driepunts espagnoletslot in roestvaststaal 316L.

Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige horizontale positionering van de apparatuur. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Gemonteerd op M8 stiflasbouten op de achterwand van de behuizing. De montageplaat is te monteren op M8-stiflasbouten. Alle zijanten van 800 mm brede montageplaten en daarboven, zijn verstevigd door omgezette randen. Door gebruik van het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.

Kabelinvoer: Met flensplaat in de bodem voor eenvoudigere bekabeling naar de andere montageplaat.

Beschermingsklasse: Conform IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Afwerking: 240s éénrichting geschuurd roestvaststaal (gemiddeld 0,5 micron).

Goedkeuringen: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Levering: Behuizing met deur, montageplaat, flensplaat en montagemiddelen.


Dikte behuizing: 2mm

Deurdikte: 2mm
Afwerking: Geborsteld

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Max. montagediepte	Materiaal
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	Nee	282mm	Roestvrij staal
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Ja	382mm	Roestvrij staal 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	Nee	382mm	Roestvrij staal
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	Nee	282mm	Roestvrij staal
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Ja	282mm	Roestvrij staal 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	Nee	382mm	Roestvrij staal
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Ja	282mm	Roestvrij staal 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Ja	382mm	Roestvrij staal 316

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE