


SpectraCool Slim Fit-airconditioning voor binnen - EMEA



SpectraCool SlimFit Air Conditioners are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. They have been developed to meet the requirements of worldwide industrial customers, easy to specify and easy to use. From filterless operation to global certifications, the SpectraCool Slim Fit Air Conditioner makes automation cooling easy for system designers and operations maintenance teams around the world.

Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

INDUSTRIENORMEN

UL/cUL Listed Type 12; File No.SA6453

CE, EAC, RoHS

Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511

IP 54 internal loop, IP 34 external loop

KENMERKEN

Slank ontwerp met drie montageopties: volledig verzonken, gedeeltelijk verzonken en opbouwmontage

Esthetisch vormgegeven kunststof afdekking voor een optimale luchtstroom

Bedrijfstemperatuurbereik van 50 °F / 10 °C tot 131 °F / 55 °C

Eenvoudige filtervervangning voor zeer stoffige omgevingen

Stofbestendige spoelen voor filterloze werking

Actief condensbeheer om waterdruppels te voorkomen

Energiezuinige roterende compressor

Stroomtoevoer via aansluitblok

Standaard uitsparingsafmetingen voor eenvoudige vervanging

Elke unit wordt functioneel getest voor verzending

Standaard airconditioners zijn compatibel met een schakelaar op de behuizingsdeur

Units voor toegangscontrole op afstand ondersteunen maximaal 2 temperatuursensoren en 10 alarmen. Ze ondersteunen meerdere communicatieprotocollen: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP en Profinet.

Bevestigingsmateriaal, pakkingen en gebruikershandleiding worden bij de unit meegeleverd

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt	Nominale capaciteit BTU/u	Nominale spanning	Aantal fasen	Koelmiddel	Materiaal
S060316G031	300W	1000Btu/h	115V	1	R134a	Plaatstaal
S060326G031	300W	1000Btu/h	230V	1	R134a	Plaatstaal
S060516G031	500W	1700Btu/h	115V	1	R134a	Plaatstaal
S060526G031	500W	1700Btu/h	230V	1	R134a	Plaatstaal
S101016G031	1000W	3400Btu/h	115V	1	R134a	Plaatstaal
S101026G031	1000W	3400Btu/h	230V	1	R134a	Plaatstaal
S101046G031	1000W	3400Btu/h	460V	1	R134a	Plaatstaal
S101516G031	1500W	5000Btu/h	115V	1	R134a	Plaatstaal
S101526G031	1500W	5000Btu/h	230V	1	R134a	Plaatstaal
S101546G031	1500W	5000Btu/h	460V	3	R134a	Plaatstaal
S162026G031	2000W	6800Btu/h	230V	1	R134a	Plaatstaal
S162046G031	2000W	6800Btu/h	460V	3	R134a	Plaatstaal
S162526G031	2500W	8500Btu/h	230V	1	R134a	Plaatstaal
S162546G031	2500W	8500Btu/h	460V	3	R134a	Plaatstaal
S164046G031	4000W	13500Btu/h	460V	3	R134a	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.