

Contenitore a sportello singolo in acciaio inox per gas e petrolio, ASR-OG



La gamma di casse in acciaio inossidabile con porta singola ASR-OG, con classe di protezione IP 66, è disponibile pronta per il montaggio in quattro misure che soddisfano le esigenze della maggior parte delle applicazioni comuni. Il rischio di guasto dei componenti e i tempi di fermo associati vengono eliminati grazie alla prevenzione dell'ingresso di acqua e polvere nella cassa. Questa gamma di casse è adatta all'installazione di apparecchiature industriali in ambienti esposti a sostanze chimiche di processo tra cui il cloro, in applicazioni marine soggette a spruzzi di acqua salata e nelle aree costiere.

STANDARD INDUSTRIALI

CE, UK CA

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 316L. Corpo: 2 mm. Porta: 2 mm. Flangia passacavi: 2 mm Piastra di montaggio: acciaio elettrozincato da 2 mm.

Corpo: Piegata e saldata in continuo con staffe per montaggio a parete saldate sul retro.

Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo, con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. Possono essere montate per consentire l'apertura a sinistra o a destra. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato. Per AISI 316L, la tenuta è assicurata da una guarnizione in silicone iniettato. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP opzionali.

Serratura: Serratura T-Handle con chiave 333 in acciaio inossidabile 316L e sistema a cariglione su tre punti in acciaio inossidabile 316.

Piastra di montaggio: La piastra di montaggio presenta marcature in verticale a intervalli di 10 mm per un facile posizionamento dell'attrezzatura in orizzontale. Le parti superiore e inferiore sono dotate di fori per facilitare l'attacco dei cavi. Fissaggio su bulloni M8 saldati sul retro della cassa. In casse con altezza o larghezza di 800 mm o superiore, la piastra di montaggio ha una piega sui quattro lati che conferisce una maggiore rigidità. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata in profondità.

Accesso per il cavo: Con flangia passacavi sul fondo per facilitare il passaggio dei cavi sulla piastra di montaggio.

Protezione: Conforme a IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 240s (in media 0.5 micron).

Approvazioni: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Fornitura: Cassa con porta, piastra di montaggio, flangia per il passaggio di cavi e accessori per il montaggio.


Spessore del corpo: 2mm

Spessore porta: 2mm
 Finitura: Spazzolato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Profondità di montaggio massima	Materiale
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	N.	282mm	Acciaio inossidabile
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Sì	382mm	Acciaio inossidabile 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	N.	382mm	Acciaio inossidabile
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	N.	282mm	Acciaio inossidabile
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Sì	282mm	Acciaio inossidabile 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	N.	382mm	Acciaio inossidabile
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Sì	282mm	Acciaio inossidabile 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Sì	382mm	Acciaio inossidabile 316

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE