

Condizionatore d'aria montato sul tetto, DEK



Questa unità di raffreddamento per tetto, DEK, con grado di protezione IP54, è in grado di raffreddare un solo armadio o un intero gruppo, a seconda dei requisiti di raffreddamento e del livello di consumo energetico desiderato. È posizionata sulla parte superiore dell'armadio ed è perfetta quando lo spazio sullo sportello o sui pannelli laterali non è sufficiente.

CARATTERISTICHE

Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato

Limiti di temperatura all'esterno: Da +20 °C a 55 °C* | da +20 °C a 50 °C

Limiti di temperatura all'interno: Da +20 °C a +50 °C

Quantità nell'imballaggio: 1



SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Refrigerante
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenz a	Refrigerant e
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 Hz	R134a

Table 2/3						
Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenz a	Refrigerant e
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK04BT09	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04BT0B	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R134a
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R134a
DEK08BT09	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08BT0B	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Refrigerante
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BT09	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BT0B	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a

Table 3/3

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Refrigerante
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15BT09	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15BT0B	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

