

Contenitore a sportello singolo in acciaio inox, ASR



La gamma ASR di casse per montaggio a parete in acciaio inossidabile, con porta singola e grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro. Questa tipologia di casse è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta per AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Porta per AISI 316L: 2 mm. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo, con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. Possono essere montate per consentire l'apertura a sinistra o a destra. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato o da una guarnizione in silicone iniettato. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP opzionali.

Serratura: Serratura zamak a doppia mappa da 3 mm con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione personalizzata da nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 a 800 mm di altezza. Sistema di bloccaggio a cariglione su tre punti o 3 serrature per casse a partire da un'altezza di 1000 mm. La serratura in acciaio inossidabile e altre varianti sono disponibili come accessori.

Piastra di montaggio: Fissato su bulloni M8 saldati sul retro armadio. In casse con altezza o larghezza di 800 mm o superiore, la piastra di montaggio ha una piega sui quattro lati che conferisce una maggiore rigidità. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata in profondità.

Accesso per il cavo: Non vi sono piastre di chiusura standard con aperture per cavi per garantire tenuta e pulizia.

Protezione: Conforme a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Fornitura: Armadio con porta, piastra di montaggio, chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori per il montaggio. Chiave in metallo, per altezza di 1000 mm e oltre.

Ulteriori informazioni: L'impiego di prodotti per la gestione termica, sfiatatoi e tetti parapioggia è consigliato per le applicazioni gravose ed esterni. Si prega di consultare la sezione accessori generali e il capitolo tecnico per ulteriori informazioni.

Spessore del corpo: 1.5mm
Finitura: Spazzolato

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Profondità di montaggio massima
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	132mm
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	132mm
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	132mm
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	132mm
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	132mm

Codice a catalogo	Altezza(H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Profondità di montaggio massima
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	132mm
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Profondità di montaggio massima
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	132mm
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	132mm
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	132mm
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	382mm
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	132mm
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	132mm
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm


Codice a catalogo	Altezza(H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Profondità di montaggio massima
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	382mm
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	132mm
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	192mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Profondità di montaggio massima
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	382mm
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	192mm
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	382mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Armadi con altezza di 1000 mm e oltre hanno una chiusura a cariglione su tre punti o 3 serrature.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE