


VME64x-systeem, 10 u, 21 sleuven, 2 open-frame voedingseenheden



CATALOGUSNUMMER

20836-220

VME64 systeem voor 21 VME64x kaarten 6 u, 160 mm. Achterste I/O optie de voeding voor het systeem wordt geleverd door een open frame voeding. Een ventilatorregelmodule bewaakt de ventilatoren, de temperatuur en de spanning.



KENMERKEN

Systeem conform IEC 60297-3:101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane voldoet aan VITA 1.1-1997

Voeding, open frame, 1000 W

Backplane VME64x 21 -sleuf, 6 u, J1/J2 monolithic met P0-connector, conform VITA 1-1994 en 1.1-1997

Warmteafvoer door 2 uittrekbare ventilatoreenheden, van voor naar achter; temperatuurregeling door ventilatorregelmodule (FCM)

Systeem voor standaardkaartmontage met kaartformaat, 6 u, 160 mm diep, I/O-optie achterzijde

Displaymodule voor DC-bedrijfsspanningen, ventilator en temperatuuralarm



PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 21

Type: 19 inch rekmontage

Type achterzijde: 6 U VME64-verlenging

Gegevensoverdracht: VME64; VME2eSST

Vermogen per sleuf: 30W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Voor naar achter

Rekhoogte: 10U

Type voeding: Open frame

Voeding inbegrepen: Ja

I/O achter: Ja

Voldoet aan: ANSI/VITA 1.1-1997

Diepte: 456.5mm

Hoogte: 443.7mm

Breedte: 449mm

Voeding: 1000W

Nettogewicht: 31.3kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.