

## Serie T compatta



I condizionatori d'aria compatti per esterni serie T offrono un ingombro compatto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità. Il loro design discreto li aiuta a integrarsi in ambienti industriali o esterni robusti. Ogni unità è dotata di componenti resistenti alla corrosione, riscaldatori del compressore e controlli della pressione della testa per prestazioni all'aperto ottimali.

### STANDARD INDUSTRIALI

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

### CARATTERISTICHE

Ingombro ridotto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità

Modelli per ingresso di potenza a 115, 230 e 460 V CA

Gamma di temperature d'esercizio per esterni da -40 F/-40 C a 131 F/55 C.

Registrazione UL per risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie alle approvazioni degli enti (alcuni modelli sono riconosciuti UL)

Copertura in lamiera di acciaio inox o zincato verniciato per ambienti industriali e esterni robusti

Termostato meccanico affidabile sul lato del contenitore dell'unità

Unità di trasferimento aria a doppio lato condensatore per la ridondanza delle prestazioni

Il filtro a rete in alluminio riutilizzabile e pulibile protegge le bobine per garantire le massime prestazioni di raffreddamento

Opzioni di montaggio esterno e completamente incassato su molti modelli

Flange facili da montare per una facile installazione

Tutte le unità sono state testate funzionalmente prima della spedizione

I modelli di condizionatore d'aria per esterni standard includono: Termostato, componenti resistenti alla corrosione, interruttore di malfunzionamento, riscaldatore del compressore, controllo della pressione della testa, riscaldatore dell'involucro e refrigerante R134A

Bulloneria di montaggio, guarnizioni e manuale utente forniti con l'unità

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Capacità nominale Watt | Capacità nominale Btu/h | Tensione nominale | Numero di fasi | Refrigerante | Materiale                |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| T150116G120       | 235W                   | 800Btu/h                | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T150116G152       | 235W                   | 800Btu/h                | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T150116G100       | 235W                   | 800Btu/h                | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T150116G150       | 235W                   | 800Btu/h                | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T150116G151       | 235W                   | 800Btu/h                | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T150126G100       | 264W                   | 900Btu/h                | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T150126G104       | 264W                   | 900Btu/h                | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T150126G120       | 264W                   | 900Btu/h                | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T150126G150       | 264W                   | 900Btu/h                | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T200216G100       | 586W                   | 2000Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T200216G150       | 586W                   | 2000Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T200216G155       | 586W                   | 2000Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T200216G157       | 586W                   | 2000Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T200226G100       | 586W                   | 2000Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T200226G103       | 586W                   | 2000Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T200226G150       | 586W                   | 2000Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T200226G158       | 586W                   | 2000Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T200246G400       | 586W                   | 2000Btu/h               | 460V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T200246G401       | 586W                   | 2000Btu/h               | 460V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T290416G150       | 1172W                  | 4000Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Capacità nominale Watt | Capacità nominale Btu/h | Tensione nominale | Numero di fasi | Refrigerante | Materiale                |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| T290416G159       | 1172W                  | 4000Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T430616G102       | 1846W                  | 6303Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T430616G150       | 1846W                  | 6303Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T430816G150       | 2374W                  | 8100Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |

| Codice a catalogo | Capacità nominale Watt | Capacità nominale Btu/h | Tensione nominale | Numero di fasi | Refrigerante | Materiale                |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| T430816G153       | 2374W                  | 8100Btu/h               | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T430826G108       | 2403W                  | 8200Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T431016G102       | 3224W                  | 11000Btu/h              | 115V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T431016G150       | 3224W                  | 11000Btu/h              | 115V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T431026G104       | 2989W                  | 10200Btu/h              | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T290426G150       | 1172W                  | 4000Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T290426G161       | 1172W                  | 4000Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T430626G150       | 1934W                  | 6600Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T430626G159       | 1934W                  | 6600Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T430826G150       | 2403W                  | 8200Btu/h               | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T501226G125       | 3636W                  | 12407Btu/h              | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |
| T501226G150       | 3636W                  | 12407Btu/h              | 230V              | 1              | R134a        | Lamiera d'acciaio        |
| T531926G109       | 5978W                  | 20400Btu/h              | 230V              | 1              | R134a        | Acciaio inossidabile 304 |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

\*Fare riferimento alla scheda tecnica per le specifiche complete del prodotto, le curve delle prestazioni e i disegni dettagliati

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.