

# Morsettiera in acciaio dolce, STB



La gamma di cassette di derivazione in lamiera d'acciaio, STB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma STB è adatta ad ambienti interni difficili. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

## STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

## CARATTERISTICHE

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.2 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. 4 fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete. Supporti per guide DIN/piastra di montaggio.

Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano estruso.

Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.

Protezione: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Finitura: RAL 7035, verniciatura a polvere.

Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Materiale:</b>          | Lamiera d'acciaio    |
| <b>Finitura:</b>           | Verniciato a polvere |
| <b>Colore:</b>             | Grigio chiaro        |
| <b>Codice colore:</b>      | RAL 7035             |
| <b>Spessore del corpo:</b> | 1.2mm                |
| <b>Spessore porta:</b>     | 1.2mm                |

## SPECIFICHE

Table 1/2


| Codice a catalogo | Altezza (H) | Larghezza (W) | Profondità (D) | Peso  |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|-------|
| STB151508         | 150mm       | 150mm         | 80mm           | 1.2kg |
| STB151512         | 150mm       | 150mm         | 120mm          | 1.4kg |
| STB153008         | 150mm       | 300mm         | 80mm           | 2kg   |
| STB153012         | 150mm       | 300mm         | 120mm          | 2.3kg |
| STB202008         | 200mm       | 200mm         | 80mm           | 1.8kg |
| STB202012         | 200mm       | 200mm         | 120mm          | 2.1kg |
| STB203008         | 200mm       | 300mm         | 80mm           | 2.4kg |
| STB203012         | 200mm       | 300mm         | 120mm          | 2.9kg |
| STB204008         | 200mm       | 400mm         | 80mm           | 3kg   |
| STB204012         | 200mm       | 400mm         | 120mm          | 3.5kg |
| STB205012         | 200mm       | 500mm         | 120mm          | 4.3kg |
| STB206012         | 200mm       | 600mm         | 120mm          | 5kg   |
| STB208012         | 200mm       | 800mm         | 120mm          | 6.6kg |
| STB303008         | 300mm       | 300mm         | 80mm           | 3.3kg |
| STB303012         | 300mm       | 300mm         | 120mm          | 3.7kg |
| STB304012         | 300mm       | 400mm         | 120mm          | 4.7kg |
| STB305012         | 300mm       | 500mm         | 120mm          | 5.7kg |
| STB306012         | 300mm       | 600mm         | 120mm          | 6.7kg |
| STB404012         | 400mm       | 400mm         | 120mm          | 6.1kg |
| STB406012         | 400mm       | 600mm         | 120mm          | 8.2kg |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Altezza (H) | Larghezza (W) | Profondità (D) | Peso   |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| STB408012         | 400mm       | 800mm         | 120mm          | 10.5kg |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Panel sold separately.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.