

Morsettiera in acciaio inox, SSTB



La gamma di cassette di derivazione in acciaio inossidabile, SSTB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma SSTB è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie alla resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre satinato AISI 304L / AISI 316L (a richiesta). Base: 1 mm. Coperchio: 1,5 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro prigionieri M6x13 per il fissaggio del profilo inferiore/della piastra di montaggio. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato o da una guarnizione in silicone iniettato.

Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 mm per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.

Protezione: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.

Spessore del corpo:	1mm
Spessore porta:	1.5mm
Finitura:	Spazzolato

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	5.1kg
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.15kg
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	4.1kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.65kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	5.8kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.9kg
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	6.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.3kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	4.8kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.7kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	4.55kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	6.4kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	6.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.15kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.25kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.3kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	3.2kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.2kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	5.4kg

Table 2/3


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	3.6kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	4.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.8kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	4.5kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.55kg
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	7.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.9kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.9kg

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	10.3kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.3kg
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.8kg
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	8.1kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	3.3kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2kg
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.1kg

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	5.4kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	9.7kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE