

Rail Wallmount SRW, EN50125-3 gecertificeerd

Voor spoorwegen geschikte EN50125-3 trillingsbestendige roestvrijstalen behuizing met mastmontage voor geïntegreerde radiocommunicatie via de weg, glasvezelverbinding, toegangspunt en stroomverdeling.



KENMERKEN

Voltooien: poederverf UV-bestendig

Hoofdkast: Gevouwen en naad gelaste roestvrijstalen constructie met een dikte van 1,5 mm/16 gauge, vooruitgerust met M8 blinde klinkmoeren voor wand- en paalmontage

Deur: Hoek gevormd uit één stuk, roestvrijstalen deur van 2 mm/14 gauge met opening van 180° naar links met deurstop. Openende deuren rechts beschikbaar op aanvraag

Dak: Regen- en zonnekap ter bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Vergrendelen: Zwenkhendel met antitrillingsmechanisme uitgerust met DIN-profiel halve cilinder Ronis 2131A slot en espagnolette twee punten vergrendeling

Kabeltoegang: Pakkingplaat aan de onderkant. Uitsparingen kunnen worden aangevraagd op basis van projectspecifieke vereisten

Bescherming: Tot NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 4X; IP66; IK10

Interne accessoires: Standaard: Documentvak A4; optioneel: 19-inch staanders aan de voorzijde, montageplaat aan de achterzijde

Externe accessoires: Facultatief: Hijsogen, wand-/paalmontagesets

Aanvullende informatie: Voor buitenomgevingen wordt het gebruik van een ontluchter met drukcompensatie aanbevolen. Ook in omgevingen die bekend staan om snelle temperatuurwisselingen, moet rekening worden gehouden met condensatie. De standaard RWS-behuizingen worden geleverd met 2 ontluchters met drukcompensatie. Eén onder de motorkap, één op de klierplaat. De ontluchters met drukcompensatie zijn ook IP66.

Openende deuren rechts beschikbaar op aanvraag. Uitsnijdingen van pakkingplaten kunnen worden aangevraagd op basis van projectspecifieke vereisten.

Facultatief: 19-inch staanders aan de voorzijde, montageplaat aan de achterzijde

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Beschermingsklasse	Kleur
SRW0604021	13U	600mm	400mm	210mm	IP66	Lichtgrijs
SRW0606021	13U	600mm	600mm	210mm	IP66	Lichtgrijs
SRW0606030	13U	600mm	600mm	300mm	IP66	Lichtgrijs
SRW0806021	17U	800mm	600mm	210mm	IP66	Lichtgrijs
SRW0806030	17U	800mm	600mm	300mm	IP66	Lichtgrijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Hoeveelheid in verpakking	Voldoet aan	Afwerking	Framemateriaal
SRW0604021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Gepoedercoat	Roestvrij staal
SRW0606021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Gepoedercoat	Roestvrij staal
SRW0606030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Gepoedercoat	Roestvrij staal
SRW0806021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Gepoedercoat	Roestvrij staal
SRW0806030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Gepoedercoat	Roestvrij staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

