

nVent CADDY snelheidslink SLK met loop



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgesneden kabelbus

Eenvoudige en flexibele bevestigingsoplossing

Bevestiging aan een constructie door de kabel om de aanwezige balken en daarna door de kabelbus te leiden

Ideaal voor montage aan stalen profielen of gordingen

Geschikt voor compacte ruimtes

Buis of ventilatiekanaal kunnen tevens afgehangen worden door ze rechtstreeks door de kabelbus heen te leiden

Materiaal: Staal; Polypropyleen; Zinklegering
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur
Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS



SPECIFICATIES

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter staalkabel	Lengte staalkabel	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)
SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter staalkabel	Lengte staalkabel	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting	Certificeringen
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

