

Telescopische buisstandaard



De telescopische buissteun van nVent CADDY is een verstelbare en flexibele oplossing voor het ondersteunen van horizontale leidingtrajecten met behulp van een traditionele V-zadel- of boutflensbevestigingsmethode. Het ontwerp zorgt voor een snellere installatie die zich snel aanpast aan verschillende leidingdiameters en hoogtes vanaf de vloer. De unieke V-boutbevestiging, met geïntegreerde nVent CADDY Rod Lock-technologie en flensbevestigingslippen, kan worden aangepast aan een breed scala aan boutpatronen, afmetingen en leidingdiameters, waardoor de voorraad en het aantal benodigde componenten aanzienlijk worden verminderd, met besparingen van meer dan twee derde. De telescopische buissteun van nVent CADDY wordt geleverd als een complete, direct inzetbare assemblage en is een moderne oplossing voor leidingtrajecten.

KENMERKEN

Ter ondersteuning en bevestiging van horizontale pijpleidingen vlak boven de begane grond

Kant-en-klare out-of-the-box oplossing voor een compacte installatie met minder losse onderdelen en minder benodigde opslagruimte

Ontworpen om assemblage tot een minimum te beperken en de installatietijd van een complete steun te verminderen met 80%

Telescopische steun met uiterst snelle verticale hoogteafstelling

De V-bout bevestiging maakt de steun geschikt voor meerdere buismaten, waardoor de opslag met meer dan 65% wordt verminderd

Eenvoudige "druk-en-klaar" nVent CADDY Rod Lock-functie zorgt ervoor dat de V-bout snel kan worden gemonteerd

Geïntegreerd huilgat aan de onderkant van de steun zorgt voor afvoer van condensatie

Inclusief vier gaten voor het verankeren van de steun in de vloer

Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 37)

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	A	B	C	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	A	B	C	D
CTS10A24		300 - 600		686 mm		
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	E	G	Gatgrootte (HS)	Statische belasting	Gewicht eenheid
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Indien de pijpleiding geïsoleerd moet worden moet dit gebeuren VOOR men ze vastklemt doormiddel van de V-bout.

De telescopische leiding steun kan plaats bieden voor leidingen to 24" als de V-bout verwijderd wordt. De installateur moet het totaalgewicht van de leiding berekenen om de correcte afstand tussen steunen te bepalen.

Veiligheidsfactor 2:1 gebruikt voor metrische statische belasting. Veiligheidsfactor 3.5:1 gebruikt voor imperiale statische belasting.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

