


Draadstang



KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Kwaliteitsklasse	Staaftmaat (RS)	Lengte (L)	Statische belasting
050M101000	592610	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M10	1000m m	7000N
050M101000HD	592615	Staal	Thermisch verzinkt	4.8	M10	1000m m	7000N
050M101000S4	592740	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000m m	7000N
050M102000	592620	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M10	2000m m	7000N
050M102000S4	592750	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000m m	7000N
050M103000	592670	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M10	3000m m	7000N
050M121000	592630	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M12	1000m m	10000N
050M121000HD	592635	Staal	Thermisch verzinkt	4.8	M12	1000m m	10000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Kwaliteitsklasse	Staaftmaat (RS)	Lengte (L)	Statische belasting
050M121000S4	592760	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000m m	10000N
050M122000	592640	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M12	2000m m	10000N
050M123000	592680	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M12	3000m m	10000N
050M161000	400332	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M16	1000m m	18000N
050M61000	592570	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M6	1000m m	2400N
050M61000S4	592700	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000m m	2400N
050M62000	592580	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M6	2000m m	2400N
050M62000S4	592710	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000m m	2400N
050M63000	592650	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M6	3000m m	2400N
050M81000	592590	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M8	1000m m	4500N
050M81000S4	592720	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000m m	4500N
050M82000	592600	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M8	2000m m	4500N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Kwaliteitsklasse	Staaftmaat (RS)	Lengte (L)	Statische belasting
050M82000S4	592730	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000m m	4500N
050M83000	592660	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M8	3000m m	4500N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

