

# Draadstang

## KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                       | Afwerking               | Kwaliteitsklasse | Staaftmaat (RS) | Lengte (L) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 050M61000S4     | 592700        | Roestvrij staal 304 (EN 1.4301) |                         | 70               | M6              | 1000m<br>m | 2400N               |
| 050M61000       | 592570        | Staal                           | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M6              | 1000m<br>m | 2400N               |
| 050M101000S4    | 592740        | Roestvrij staal 304 (EN 1.4301) |                         | 70               | M10             | 1000m<br>m | 7000N               |
| 050M121000      | 592630        | Staal                           | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M12             | 1000m<br>m | 10000N              |
| 050M161000      | 400332        | Staal                           | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M16             | 1000m<br>m | 18000N              |
| 050M101000HD    | 592615        | Staal                           | Thermisch verzinkt      | 4.8              | M10             | 1000m<br>m | 7000N               |
| 050M81000S4     | 592720        | Roestvrij staal 304 (EN 1.4301) |                         | 70               | M8              | 1000m<br>m | 4500N               |
| 050M121000HD    | 592635        | Staal                           | Thermisch verzinkt      | 4.8              | M12             | 1000m<br>m | 10000N              |
| 050M81000       | 592590        | Staal                           | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M8              | 1000m<br>m | 4500N               |
| 050M121000S4    | 592760        | Roestvrij staal 304 (EN 1.4301) |                         | 70               | M12             | 1000m<br>m | 10000N              |
| 050M101000      | 592610        | Staal                           | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M10             | 1000m<br>m | 7000N               |
| 050M122000      | 592640        | Staal                           | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M12             | 2000m<br>m | 10000N              |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                          | Afwerking               | Kwaliteitsklasse | Staafmaat (RS) | Lengte (L) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------|---------------------|
| 050M82000       | 592600        | Staal                              | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M8             | 2000m<br>m | 4500N               |
| 050M103000      | 592670        | Staal                              | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M10            | 3000m<br>m | 7000N               |
| 050M62000       | 592580        | Staal                              | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M6             | 2000m<br>m | 2400N               |
| 050M63000       | 592650        | Staal                              | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M6             | 3000m<br>m | 2400N               |
| 050M123000      | 592680        | Staal                              | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M12            | 3000m<br>m | 10000N              |
| 050M102000      | 592620        | Staal                              | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M10            | 2000m<br>m | 7000N               |
| 050M83000       | 592660        | Staal                              | Elektrolytisch verzinkt | 4.8              | M8             | 3000m<br>m | 4500N               |
| 050M82000S4     | 592730        | Roestvrij staal 304<br>(EN 1.4301) |                         | 70               | M8             | 2000m<br>m | 4500N               |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                          | Afwerking | Kwaliteitsklasse | Staafmaat (RS) | Lengte (L) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------------------|
| 050M62000S4     | 592710        | Roestvrij staal 304<br>(EN 1.4301) |           | 70               | M6             | 2000mm     | 2400N               |
| 050M102000S4    | 592750        | Roestvrij staal 304<br>(EN 1.4301) |           | 70               | M10            | 2000mm     | 7000N               |

## DIAGRAMMEN

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

#### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

