

Met koper gelijmde aardstang, met schroefdraad



KENMERKEN

Koudgewalste schroefdraad met continue, ongebroken vezels is veilig voor de kopercoating en is sterker dan gesneden schroefdraad

coating van 99,9% puur elektrolytisch koper

Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven

Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen

Minimale kopercoating van 10 micron op pennen met UL® 467-certificering

De naam nVent ERICO, de lengte, de diameter en het onderdeelnummer zijn op een afstand van minder dan 304,8 mm (12") van het afgeschuinde uiteinde ingestanst

UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing

Treksterkte: 552 MPa Min
Materiaal: Kopergebonden staal
Schroefdraadlocatie: Spitse en afgeschuinde uiteinden



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aardingsstangdiameter, nominaal	Aardingsstangdiameter, effectief (Ø)	Schroefdraadmataat (TS)	Lengte (L)	Plaatdikte
631303		1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	3m	330µm
631340		1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	1.2m	254µm
631300		1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	3m	254µm
631380		1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	2.4m	254µm
631360		1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	1.8m	254µm
631350		1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	1.5m	254µm
6358660		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	2m	254µm
635880	635880	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	2.4m	254µm
635800		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	3m	254µm
635840		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.2m	254µm
635883		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	2.4m	330µm
635850		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.5m	254µm
635803		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	3m	330µm
635870		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	2.1m	254µm
635860		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.8m	254µm
635830		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	0.9m	254µm
635843		5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.2m	330µm
633450		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.5m	254µm
633480	633480	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	2.4m	254µm
6334330		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1m	254µm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aardingsstangdiameter, nominaal	Aardingsstangdiameter, effectief (Ø)	Schroefdraadmataat (TS)	Lengte (L)	Plaatdikte
633463		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.8m	330µm
633460		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.8m	254µm
633470		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	2.1m	254µm
633440		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.2m	254µm
633400		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	3m	254µm
633430		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	0.9m	254µm
633415		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	4.6m	254µm
633403		3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	3m	330µm
634400		1"	23.2 mm	1 inch UNC	3m	254µm

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Certificeringen
631303		3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1.2 kg		
631300		3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631380		2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
631360		1.9 kg		
631350		1.6 kg		
6358660		2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635800		3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635840		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635883		3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635850		1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635803		3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635870		2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
635830		1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
6334330		2.79 kg	IEC® EN 62561-2	

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Certificeringen
633463		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633400		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633430		1.7 kg	IEC® EN 62561-2	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewichteenheid	Voldoet aan	Certificeringen
633415		8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633403		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
634400		10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Pennen moeten, om UL® 467-gecertificeerd te kunnen worden, ten minste 8' (2,44 m) lang zijn.

IEC® EN 62561-2 vervangt EN 50164-2.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE