


# Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, schermato, CompactPCI

Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, per applicazioni CPCI.



## CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo F ("flessibile") per unità plug-in CompactPCI con elevate forze di inserimento e di estrazione

Struttura in alluminio

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

Fornito in confezione piatta salvaspazio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Guida orizzontale tipo "Heavy"

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio              |
| <b>Finitura:</b>         | Anodizzato; Passivato  |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Rack secondario/Telaio |
| <b>Schermatura EMC:</b>  | Sì                     |



SPECIFICHE


| Table 1/2         |                  |                |                |                           |                  |                   |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Codice a catalogo | Altezza del rack | Profondità (D) | I/O posteriore | Quantità nella confezione | Per il montaggio | Profondità scheda |
| 24563-152         | 3U               | 235mm          |                | 1                         | Backplane        | 160mm             |
| 24563-457         | 6U               | 275mm          | Sì             | 1                         | Backplane        | 80mm, 160mm       |
| 24563-452         | 6U               | 235mm          |                | 1                         | Backplane        | 160mm             |
| 24563-157         | 3U               | 275mm          | Sì             | 1                         | Backplane        | 80mm, 160mm       |

| Table 2/2         |                     |                       |           |                                                |                |                |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Codice a catalogo | Tipo di guarnizione | Maniglia in dotazione | Montaggio | È conforme a                                   | Larghezza rack | Carico statico |
| 24563-152         | Tessuto             | N.                    | Rack      | CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,10               | 84HP           | 11kg           |
| 24563-457         | Tessuto             | N.                    | Rack      | CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | 84HP           | 11kg           |
| 24563-452         | Tessuto             | N.                    | Rack      | CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,10               | 84HP           | 11kg           |
| 24563-157         | Tessuto             | N.                    | Rack      | CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | 84HP           | 11kg           |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**