

Pannello anteriore, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, non schermato

Pannello anteriore, non schermato, anodizzato anteriore e conduttivo posteriore.

CARATTERISTICHE

Pannello frontale a larghezza parziale, al, 2,5 mm

Al, anodizzato frontale, conduttivo



Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia



SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30847-470	3U	2HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-464	4U	63HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-480	9U	8HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-125	6U	5HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30838-148	6U	28HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-183	6U	63HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-047	3U	8HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-067	3U	28HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-476	4U	4HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-127	6U	7HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-468	5U	63HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-463	4U	42HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-471	3U	3HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-046	3U	7HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-128	6U	8HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-126	6U	6HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-045	3U	6HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-130	6U	10HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-469	5U	84HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-081	3U	42HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo

Table 2/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30838-123	3U	84HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-460	2U	63HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30838-141	6U	21HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-462	4U	28HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-132	6U	12HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-044	3U	5HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-043	3U	4HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-136	6U		1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-134	6U	14HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-102	3U	63HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-467	5U	42HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-053	3U	14HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-459	2U	42HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-556	9U	84HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-458	2U	28HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-055	3U	16HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-162	6U	42HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-204	6U	84HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-484	9U	12HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-465	4U	84HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30838-051	3U	12HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30838-060	3U	21HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-466	5U	28HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-461	2U	84HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-049	3U	10HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30847-482	9U	10HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo
30838-124	6U	4HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo

Table 1/3

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30847-470	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	9.8mm	RoHS
30847-464	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	172.9mm	319.7mm	RoHS
30847-480	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	395.1mm	40.3mm	RoHS
30838-125	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	25mm	RoHS
30838-148	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	141.9mm	RoHS
30838-183	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	319.7mm	RoHS
30838-047	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	40.3mm	RoHS
30838-067	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	141.9mm	RoHS
30847-476	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	395.1mm	20mm	RoHS
30838-127	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	35.2mm	RoHS
30847-468	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	217.4mm	319.7mm	
30847-463	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	172.9mm	213mm	RoHS

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30847-471	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	14.9mm	RoHS
30838-046	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	35.2mm	RoHS
30838-128	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	217.4mm	426.4mm	
30838-081	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30838-123	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	84mm	319.7mm	
30838-141	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	172.9mm	141.9mm	
30838-132	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	319.7mm	RoHS



Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30847-467	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	217.4mm	213mm	
30838-053	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	70.8mm	RoHS
30847-459	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	84mm	213mm	
30847-556	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	84mm	141.9mm	
30838-055	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	213mm	RoHS
30838-204	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	172.9mm	426.4mm	RoHS

Table 3/3

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30838-051	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	217.4mm	141.9mm	
30847-461	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	261.8mm	20mm	RoHS

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE