

Pannello anteriore, schermato, cerniera inferiore

Pannello anteriore con profilo a U, parte inferiore incernierata per guarnizione in tessuto.

CARATTERISTICHE

Il pannello frontale con profilo a U può essere sganciato a un angolo di apertura di 135° (non RatiopacPRO)

Consente il montaggio su guide orizzontali

Pannello frontale a U schermato con guarnizione EMC in tessuto

Adatto per supporti (EuropacPRO) e custodie (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
20848-599	3U	42HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-604	6U	84HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-608	3U	28HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-605	4U	42HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-602	6U	42HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato


Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
20848-601	3U	84HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-607	4U	84HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-606	4U	63HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-600	3U	63HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-696	6U	28HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato
20848-603	6U	63HP	1	A cerniera, in basso	Tessuto	Anodizzato

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
20848-599	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	128.4m m	213mm
20848-604	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	261.8m m	426.4mm
20848-608	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	128.4m m	141.9mm
20848-605	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	172.9m m	213mm
20848-602	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	261.8m m	213mm
20848-601	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	128.4m m	426.4mm
20848-607	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	172.9m m	426.4mm
20848-606	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	172.9m m	319.7mm
20848-600	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	128.4m m	319.7mm
20848-696	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	261.8m m	141.9mm
20848-603	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No (installabile in un secondo momento)	261.8m m	319.7mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il pannello anteriore può essere rimosso in posizione aperta (> 135°).



I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE