

# Guida con codifica per CompactPCI/ VME64x, PC



Nuova generazione di guide di tipo Wih Coding per circuiti stampati o unità plug-in. Forma un'interfaccia affidabile tra la meccanica del sottorack e i sottoassiemi. Grazie al design ottimizzato e al nuovo materiale plastico di alta qualità, la stabilità è stata notevolmente aumentata, ma anche le proprietà di sicurezza antincendio sono migliorate. Ciò significa che il materiale garantisce una bassa infiammabilità, bassa tossicità e densità di fumo e soddisfa i requisiti EN 45545-2 (sicurezza antincendio nei veicoli ferroviari), R22, R23 e R24 con

## CARATTERISTICHE

NUOVA generazione con guide di guida in plastica di tipo codificante per un fissaggio affidabile di circuiti stampati o unità a innesto

Maggiore stabilità grazie al design ottimizzato e al materiale di alta qualità (PC)

Migliori proprietà di sicurezza antincendio, conforme ai requisiti EN 45545-2 R22, R23 e R24 con HL3

"Senza alogeni", in conformità a IEC 61249-2-21

Può essere agganciato a guide orizzontali (profilato al) o a piastre spesse 1,5 mm

Può essere imbullonato alle rotaie orizzontali tipo H e R per requisiti di urti e vibrazioni più elevati

Clip ESD opzionale per un contatto conduttivo tra circuito stampato e guida orizzontale disponibile

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funziona con:</b>         | Rack secondari; Custodie; Telaio da 19"; Sistemi                                   |
| <b>Tipo:</b>                 | Codici                                                                             |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Binario di guida                                                                   |



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Materiale                                | Colore          | Quantità nella confezione | Profondità scheda | Larghezza scanalatura | È conforme a | Finitura   |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 64568-110         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Grigio, Argento | 1                         | 160mm             | 2.5                   | EN 45545-2   |            |
| 64568-085         | Plastica rinforzata con fibre            | Rosso           | 1                         | 70mm              | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 64568-112         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Grigio, Argento | 1                         | 220mm             | 2.5                   | EN 45545-2   |            |
| 64568-111         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Rosso, Argento  | 1                         | 220mm             | 2.5                   | EN 45545-2   |            |
| 64568-086         | Plastica rinforzata con fibre            | Grigio          | 1                         | 70mm              | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 64568-109         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Rosso, Argento  | 1                         | 160mm             | 2.5                   | EN 45545-2   |            |
| 64568-091         | Plastica rinforzata con fibre            | Rosso           | 1                         | 220mm             | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 64568-090         | Plastica rinforzata con fibre            | Grigio          | 1                         | 160mm             | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 64568-092         | Plastica rinforzata con fibre            | Grigio          | 1                         | 220mm             | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 64568-089         | Plastica rinforzata con fibre            | Rosso           | 1                         | 160mm             | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 24568-360         | Plastica rinforzata con fibre            | Grigio          | 10                        | 70mm              | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 24568-358         | Plastica rinforzata con fibre            | Grigio          | 10                        | 160mm             | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 24568-357         | Plastica rinforzata con fibre            | Rosso           | 10                        | 70mm              | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 24568-356         | Plastica rinforzata con fibre            | Rosso           | 10                        | 160mm             | 2                     | EN 45545-2   |            |
| 24568-332         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Rosso, Argento  | 10                        | 340mm             | 2.5                   | EN 45545-2   | Anodizzato |
| 24568-331         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Rosso, Argento  | 10                        | 280mm             | 2.5                   | EN 45545-2   | Anodizzato |
| 24568-341         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Grigio, Argento | 10                        | 280mm             | 2.5                   | EN 45545-2   | Anodizzato |
| 24568-342         | Plastica rinforzata con fibre, Alluminio | Grigio, Argento | 10                        | 340mm             | 2.5                   | EN 45545-2   |            |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.).  
Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva

possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE