


# Ingang voor dubbele beschermingskabels voor wandgemonteerde behuizingen, CED



De rubberen kabelwartel is eenvoudig te monteren, en de kabels en leidingen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden doorgetrokken, waardoor de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.

## KENMERKEN

Omschrijving: De rubberen tule is zeer eenvoudig te gebruiken. De installatie vereist geen gereedschap dus minder arbeidskosten. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,5 tot 4 mm dikte.

Materiaal: EPDM halogeen vrij.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +110°C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


**Materiaal:** EPDM  
**Kleur:** Lichtgrijs  
**Kleurcode:** RAL 7035  
**Afwerking:** Glad

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Breedte (W) | Diepte (D) | Hoogte 1 (H1) | Diameter | Kabeldiameterbereik |
|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|----------|---------------------|
| CED12           | 20mm       | 20mm        | 12.8mm     | 5.6mm         | 20mm     | 4 – 7mm             |
| CED16           | 21mm       | 21mm        | 17.7mm     | 11mm          | 21mm     | 5 – 9mm             |

| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Breedte (W) | Diepte (D) | Hoogte 1 (H1) | Diameter | Kabeldiameterbereik |
|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|----------|---------------------|
| CED20           | 25.5mm     | 25.5mm      | 20mm       | 13.4mm        | 25.5mm   | 8 – 13mm            |
| CED25           | 30.5mm     | 30.5mm      | 21.3mm     | 15.3mm        | 30.5mm   | 11 – 17mm           |
| CED32           | 38.5mm     | 38.5mm      | 24.6mm     | 18.6mm        | 38.5mm   | 15 – 20mm           |
| CED40           | 48.5mm     | 48.5mm      | 29.5mm     | 21.7mm        | 48.5mm   | 19 – 28mm           |
| CED50           | 60.5mm     | 60.5mm      | 34.8mm     | 25mm          | 60.5mm   | 27 – 35mm           |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**