


Compact uitvoering met dubbele deur van plaatstaal, MKD



De reeks compacte plaatstalen vloerstaande behuizingen met dubbele deur, MKD, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

KENMERKEN

Materiaal: Body: 1.35 mm gepoederd staal. Achterwand en dakpanelen: 1.5 mm gepoederd staal. Deur: 2 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Alle zijden van het frame zijn vier maal gezet en volledig doorgelast. Geïntegreerde diepte profielen met gatenpatroon, zodat de montageplaat in diepte verstelbaar is.

Deuren: Gemonteerd met 4 scharnieren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon. Deuren kunnen niet worden omgedraaid. Anders scharnierende deur (links- of rechts scharnierend) zijn separaat te bestellen.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor het aanbrengen van een deur in plaats van een achterwand is aanwezig. Gedeelde achterpanelen op 1600 mm brede behuizingen.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnolette sluitsysteem in de rechterdeur en 2-punts sluitsysteem in de linker deur. Standaard dubbel baard slot met 3 mm insert. Standaard inserts, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn leverbaar als accessoire.

Bodemplaten: Bestaat uit drie delen.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de kastverpakking.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Frame voorzien van deur, dakplaat, achterwand, bodemplaten, montageplaat (behalve in de PE versie) en deurframe. Levering inclusief aardbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde afmetingen als de behuizing. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gegalvaniseerd; Gepoedercoat
Dikte behuizing: 1.35mm
Deurdikte: 2mm

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Paneelgrootte	Max. montagediepte
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	Nee		
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Ja	1094 x 1094mm	359mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	Nee		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Ja	1294 x 894mm	259mm
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	Nee		
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Ja	1294 x 894mm	359mm
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	Nee		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Ja	1294 x 1094mm	259mm
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	Nee		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Ja	1294 x 1094mm	359mm
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nee		
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Ja	1494 x 1094mm	359mm
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nee		
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Ja	1494 x 1094mm	459mm
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	Nee		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Ja	1694 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	Nee		
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Ja	1694 x 1094mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	Nee		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Ja	1694 x 1494mm	359mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Paneelgrootte	Max. montagediepte
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	Nee		
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Ja	1694 x 1494mm	459mm
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	Nee		
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Ja	1894 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	Nee		
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Ja	1894 x 1094mm	459mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	Nee		
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Ja	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	Nee		

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Montageplaat inbegrepen	Paneelgrootte	Max. montagediepte
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Ja	1894 x 1494mm	459mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bij gebruik van bekabelingsopties kunt u sokkels PF en PCP toepassen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

