

Drop-in anker



KENMERKEN

Inwendige draad zorgt voor handige verwijdering en onderhoud

Vlakke montage of beneden het oppervlak

Geschikt voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen in gebarsten en niet-gebarsten beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur



SPECIFICATIES


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	Lengte (L)	Diameter boorijzer	Certificeringen
CAM10040	593200	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10 mm	40mm	12mm	VdS, CE, 14-0135, FM Approved, Anchor, CE, 14-0068
CAM10040S6	401155	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		10 mm	40mm	12mm	CE, 14-0068, VdS
CAM12050	400415	Staal	Elektrolytisch verzinkt	12 mm	50mm	15mm	CE, 14-0068, FM Approved, Anchor, CE, 14-0135, VdS
CAM6030	593180	Staal	Elektrolytisch verzinkt	6 mm	30mm	8mm	CE, 14-0068, CE, 14-0135
CAM8030	593190	Staal	Elektrolytisch verzinkt	8 mm	30mm	10mm	VdS, CE, 14-0068, CE, 14-0135

Catalogusnummer	Artikelnnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	Lengte (L)	Diameter boorijzer	Certificeringen
CAM8030S6	401154	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		8 mm	30mm	10mm	CE, 14-0068, VdS

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA 14-0135			
Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
CAM6030	-	2.50 kN	25 mm
CAM8030	-	3.30 kN	30 mm
CAM10040	-	4.40 kN	40 mm
CAM12050	-	6.10 kN	50 mm
CAM8030S6	-	-	-
CAM10040S6	-	-	-

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA 14-0068 - voor meervoudig gebruik in niet-structurele toepassingen			
Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

