

Buisklem voor zwaar gebruik volgens DIN 3567



KENMERKEN

Voor hoog statische behoeften in industriële constructie

Geschikt voor vaste toepassingen

Kan op T-profiel worden gelast om een schuifelement te vormen

Materiaal: Staal

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Gatgrootte (HS)	Breedte (W)
DIN021HD	400197	Thermisch verzinkt	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN021PL	400149	Onbewerkt	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN027HD	400199	Thermisch verzinkt	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN027PL	400151	Onbewerkt	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN034HD	400201	Thermisch verzinkt	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN034PL	400153	Onbewerkt	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN042HD	400203	Thermisch verzinkt	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN042PL	400155	Onbewerkt	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN048HD	400205	Thermisch verzinkt	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN048PL	400157	Onbewerkt	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN060HD	400208	Thermisch verzinkt	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN060PL	400160	Onbewerkt	60.3 mm	50	14 mm	40 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Gatgrootte (HS)	Breedte (W)
DIN076HD	400210	Thermisch verzinkt	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN076PL	400162	Onbewerkt	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN089HD	400212	Thermisch verzinkt	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN089PL	400164	Onbewerkt	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN102HD	400214	Thermisch verzinkt	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN102PL	400166	Onbewerkt	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN114HD	400216	Thermisch verzinkt	114.3 mm	100	18 mm	50 mm
DIN114PL	400168	Onbewerkt	114.3 mm	100	18 mm	50 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Gatgrootte (HS)	Breedte (W)
DIN140HD	400219	Thermisch verzinkt	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN140PL	400171	Onbewerkt	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN168HD	400222	Thermisch verzinkt	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN168PL	400174	Onbewerkt	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN219HD	400225	Thermisch verzinkt	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN219PL	400177	Onbewerkt	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN273HD	400229	Thermisch verzinkt	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN273PL	400181	Onbewerkt	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN323HD	400233	Thermisch verzinkt	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN323PL	400185	Onbewerkt	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN355HD	400234	Thermisch verzinkt	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN355PL	400186	Onbewerkt	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN406HD	400236	Thermisch verzinkt	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN406PL	400188	Onbewerkt	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN457HD	400238	Thermisch verzinkt	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN457PL	400190	Onbewerkt	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN508HD	400239	Thermisch verzinkt	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN508PL	400191	Onbewerkt	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN610HD	400241	Thermisch verzinkt	610 mm	600	27 mm	70 mm
DIN610PL	400193	Onbewerkt	610 mm	600	27 mm	70 mm

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	A
DIN021HD	400197	5 mm	58 mm
DIN021PL	400149	5 mm	58 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	A
DIN027HD	400199	5 mm	64 mm
DIN027PL	400151	5 mm	64 mm
DIN034HD	400201	5 mm	72 mm
DIN034PL	400153	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	5 mm	82 mm
DIN042PL	400155	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	5 mm	88 mm
DIN048PL	400157	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	6 mm	108 mm
DIN060PL	400160	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	6 mm	122 mm
DIN076PL	400162	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	6 mm	136 mm
DIN089PL	400164	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214	8 mm	166 mm
DIN102PL	400166	8 mm	166 mm
DIN114HD	400216	8 mm	178 mm
DIN114PL	400168	8 mm	178 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	A
DIN140HD	400219	8 mm	204 mm
DIN140PL	400171	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	8 mm	232 mm
DIN168PL	400174	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	8 mm	284 mm
DIN219PL	400177	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	8 mm	348 mm
DIN273PL	400181	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	8 mm	398 mm
DIN323PL	400185	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	8 mm	432 mm
DIN355PL	400186	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	10 mm	498 mm
DIN406PL	400188	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	10 mm	548 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	A
DIN457PL	400190	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	10 mm	600 mm
DIN508PL	400191	10 mm	600 mm
DIN610HD	400241	10 mm	710 mm
DIN610PL	400193	10 mm	710 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

