

Met koper gelijmde aardstang, met schroefdraad



KENMERKEN

Koudgewalste schroefdraad met continue, ongebroken vezels is veilig voor de kopercoating en is sterker dan gesneden schroefdraad

coating van 99,9% puur elektrolytisch koper

Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven

Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen

Minimale kopercoating van 10 micron op pennen met UL® 467-certificering

De naam nVent ERICO, de lengte, de diameter en het onderdeelnummer zijn op een afstand van minder dan 304,8 mm (12") van het afgeschuinde uiteinde ingestanst

UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing

Materiaal:	Kopergebonden staal
Treksterkte:	552 MPa Min
Schroefdraadlocatie:	Spitse en afgeschuinde uiteinden



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Aardingsstangdiameter, nominaal	Aardingsstangdiameter, effectief (Ø)	Schroefdraadmaat (TS)	Lengte (L)
631300		Groen	1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	3m
631303		Groen	1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	3m
631340		Groen	1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	1.2m
631350		Groen	1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	1.5m
631360		Groen	1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	1.8m
631380		Groen	1/2"	12.8 mm	9/16 inch UNC	2.4m
633400		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	3m
633403		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	3m
633415		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	4.6m
633430		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	0.9m
6334330		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1m
633440		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.2m
633450		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.5m
633460		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.8m
633463		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	1.8m
633470		Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	2.1m
633480	633480	Geel	3/4"	17.3 mm	3/4 inch UNC	2.4m
634400			1"	23.2 mm	1 inch UNC	3m
635800		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	3m
635830		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	0.9m

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Aardingsstangdiameter, nominaal	Aardingsstangdiameter, effectief (Ø)	Schroefdraadmaat (TS)	Lengte (L)
635840		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.2m
635843		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.2m
635850		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.5m
635860		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	1.8m
6358660		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	2m
635870		Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	2.1m
635880	635880	Zilver	5/8"	14.2 mm	5/8 inch UNC	2.4m

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Plaatdikte	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Certificeringen
631300		254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631303		330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		254µm	1.2 kg		
631350		254µm	1.6 kg		
631360		254µm	1.9 kg		
631380		254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
633400		254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633403		330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330		254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA
635800		254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635830		254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Plaatdikte	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Certificeringen
635840		254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660		254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	


Catalogusnummer	Artikelnummer	Plaatdikte	Gewichtseenheid	Voldoet aan	Certificeringen
635880	635880	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Pennen moeten, om UL® 467-gecertificeerd te kunnen worden, ten minste 8' (2,44 m) lang zijn.

IEC® EN 62561-2 vervangt EN 50164-2.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.