


Aardingsrail



Een goede verbinding is essentieel om tijdens storingen en tijdelijke omstandigheden een equipotentiaalvlak te creëren tussen serviceterreinen en apparatuur. Dit equipotentiaalvlak zorgt voor een spanningsverschil van bijna nul en dient om mensen en apparatuur te beschermen tijdens deze gebeurtenissen. De aardingsrail is momenteel het meest gebruikte en populairste verbindingsproduct.

KENMERKEN

Biedt een functioneel centraal aardings-vereffeningspunt


Er worden met behulp van een exothermische verbinding van nVent ERICO Cadweld geleiders aan de staaf gelast of ze worden mechanisch bevestigd met behulp van grepen

Klant specifieke uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar

Stroomrailconfiguratie: Stroomrail, isolatoren en steunen
Materiaal: Koper



DIAGRAMMEN



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Gatenpatroon	Diameter montagegat	Lengte	Breedte	Dikte	Vertind	Pigtail inbegrepen
EGBA14212EET	EE	11.1mm	305mm	51 mm	6.4 mm	Ja	Nee
EGBA14424MM	MM	11.1mm	610mm	102 mm	6.4 mm	Nee	Nee

Catalogusnummer	Gatenpatroon	Diameter montagegat	Lengte	Breedte	Dikte	Vertind	Pigtail inbegrepen
EGBA14215JJ	JJ	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	Nee	Nee
EGBA14220DGT	DG	11.1mm	508mm	51 mm	6.4 mm	Ja	Nee
EGBA14215EET	EE	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	Ja	Nee
EGBA14224EET	EE	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Ja	Nee
EGBA14206EET	EE	11.1mm	152mm	51 mm	6.4 mm	Ja	Nee
EGBA14224GGT	GG	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Ja	Nee
EGBA14216HH	HH	11.1mm	406mm	51 mm	6.4 mm	Nee	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De diagrammen zijn representatief voor het gatenpatroon. Het aantal gaten is afhankelijk van de lengte van de aardingrail.

Andere configuraties zijn beschikbaar via speciale bestelling. Houd er rekening mee dat speciale bestellingen extra levertijd met zich mee kunnen brengen.

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	ERICO aardingrail aanduiding	
A	Configuratie	A: Stroomrails, Isolatoren en steunen B: Rail en steunen C: Alleen busbar D: Rail en isolatoren
14	Dikte (")	14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4	Breedte (")	
12	Lengte (")	Afgerond op de dichtstbijzijnde inch, 144" max.
CC	Gatpatroon	De diagrammen zijn representatief voor het gatenpatroon. Het aantal gaten is afhankelijk van de lengte van de aardingrail.
T*	Tinbedekking	
1T*	ERICO-kabel code	1K: Nr. 4 Sol vertind · 1T: Nr. 2 Sol vertind 2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K*	Pigtail lengte (voet)	A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16 P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38

* Leeg als geen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE