


Airbender, inzetstuk kaartgeleider, 70P-blokkering, 4HP, 160 mm, 10-delige set

CATALOGUSNUMMER

24563-040



De nVent SCHROFF Airbender Inlay verbetert de koefficiëntie met maximaal 85% per sleuf door de luchtstroom te balanceren in omgevingen met gemengde impedantie. Het is eenvoudig te installeren, vermindert het geluid van de ventilator en verbetert de algehele systeemprestaties.

KENMERKEN

De inzetstukken voor de Airbender-kaartgeleiders verbeteren de koefficiëntie in elektronische systemen met maximaal 85% per 4 pk-sleuf door de luchtstroom te balanceren in omgevingen met gemengde luchtimpedanties

70% verstopping: De Airbender introduceert extra luchtimpedantie in sleuven met minder kritieke componenten, waardoor de luchtstroom wordt omgeleid naar meer kwetsbare zones en betere koelresultaten voor alle kaarten worden gegarandeerd

Eenvoudige installatie: Bevestig de Airbender eenvoudig in de plastic kaartgeleiders van nVent SCHROFF en zet de Airbender optioneel vast met een schroef

Stimuleert de geluidsontwikkeling van de ventilatoren door deze op een efficiënt bedrijfspunt te houden

Luchtbuiger en CassettePRO kunnen niet samen in dezelfde sleuf worden gebruikt.

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Luchtkeerschot

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Werkt met: Subracks; Omkastingen; Systemen

Rekbreedte: 4HP

Diepte: 160mm

Materiaal: Polycarbonaat

Hoeveelheid in verpakking: 10

Kleur: Grijs

Voldoet aan: EN 45545-2; UL® 94V-0

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

AirBenders met verschillende verstoppingsniveaus beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE