

Behuizing met dubbele deur, roestvrij staal, ADR



De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met dubbele deur, ADR, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn de onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor zeer geschikt is voor sectoren zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en vrijwel alle andere omgevingen, afhankelijk van de gradatie.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

KENMERKEN

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304L / AISI 316L. Behuizing: 1.5 mm. Deur: 2 mm. Montageplaat: 2.5 mm verzinkt staal.

Body: Gevouwen en gelast. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasemarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.

Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd, met opening van 130°. Verborgene AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking of een opgespoten siliconenpakking. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde voor montage van optionele MMDP-deurprofielen.

Slot: nVent HOFFMAN verchroomd 3 mm DIN slot, 90° draaibaar en antivibratie mechanisme driepunts-espagnoetsluiting. Roestvaststalen sloten en andere versies zijn verkrijgbaar als accessoire.

Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige positionering van de apparatuur. Boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Te monteren op M8 stiflasbouten. Alle zijkanten van 800 mm brede montageplaten en daarboven zijn verstevigd door omgezette randen. Door middel van het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.

Kabelinvoer: Geen standaard flensplaatopening voor optimale afdichting.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Behuizing met deur, montageplaat, metalen sleutel en bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: Het verdient de voorkeur gebruik te maken van klimaatbeheersing, ventilatieapparatuur (condensatie) en regendaken bij buitentoepassingen. In omstandigheden die bekend staan om snelle temperatuursverschillen, dient rekening gehouden te worden met condensatie. Zie hoofdstuk Klimaatbeheersing voor meer informatie.

Afwerking: Geborsteld

Dikte behuizing: 1.5mm


Deurdikte: 2mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Type pakking	Materiaal	Max. montagediepte
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	282mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	282mm
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyurethaan	Roestvrij staal 304	382mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Siliconen	Roestvrij staal 316	382mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

* 3 punts espagnoletsluiting.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

