

Industriële koeler, TAL



De industriële waterkoeler TAL biedt precisie en betrouwbaarheid in een compact ontwerp. De hoge koelnaauwkeurigheid verbetert de productiekwaliteit, wat leidt tot consistentere en superieure resultaten. Dankzij het grote assortiment accessoires en opties kunnen meerdere koelerconfiguraties aan verschillende toepassingsbehoeften voldoen. De TAL-koeler heeft een milieuvriendelijk ontwerp met hoogwaardige componenten.

INDUSTRIENORMEN

CE; UKCA

KENMERKEN

Hermetische compressor.

Koelcircuit, koperen leidingen.

Gelaste roestvrijstalen plaatverdamper.

Zeer efficiënte condensorspoel.

Axiaalventilator.

Niet-ijzerhoudend vloeistofcircuit, niet-ijzerhoudend.

Standaardvloeistofcircuit met open reservoir en pomp.

Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +8 °C tot +25 °C



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistof type	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistof type	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TAL E6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL B9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C6	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL B0	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL F8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL A3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL M0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL O6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL I4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL G9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL F9	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL 57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Table 2/2

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistof type	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TAL 46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL A0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Artikelen kunnen worden aangepast aan uw behoefte, neem contact op met nVent voor een configuratie.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE