


Voorpaneel, niet afgeschermd, scharnierend onder

Niet-afgeschermd voorpaneel met scharnieren onder.

KENMERKEN

Het voorpaneel kan worden losgedraaid bij een openingshoek van 135° (niet van RatiopacPRO)

Maakt montage op horizontale rails mogelijk



Type accessoire:	Frontpaneel
Diepte (D):	2.5mm
Afwerking:	Geanodiseerd
Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel zonder handgreep



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20838-280	3U	28HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-271	3U	42HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-272	3U	63HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-273	3U	84HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-277	4U	42HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-278	4U	63HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20838-279	4U	84HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-276	6U	84HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-275	6U	63HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend
20838-274	6U	42HP	1	Scharnierend, onderkant	Geanodiseerd	Geleidend


Table 2/2

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
20838-280	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	141.9mm
20838-271	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	213mm
20838-272	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	319.7mm
20838-273	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	426.4mm
20838-277	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	172.9mm	213mm
20838-278	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	172.9mm	319.7mm
20838-279	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	172.9mm	426.4mm
20838-276	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	426.4mm
20838-275	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	319.7mm
20838-274	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	213mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het voorpaneel kan in geopende stand worden verwijderd (> 135°).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

