


# Plug-in Unit Kit voor PMC, verchroomd, afgeschermd (textiel) met handgreep



U-vormig voorpaneel met uitsparing voor PMC.  
Afgeschermd voor EMC-pakking van textiel.

## KENMERKEN

In overeenstemming met IEEE P1386, PCI-mezzaninekaart

Voor enkele modules van 69,0 x 76,5 mm of dubbele modules van 139,0 x 76,5 mm

Voor standaard gedefinieerde I/O mezzanie-modules die worden aangesloten op draagkaarten

PMC = PCI-mezzaninekaart

FPGA = Field Programmable Gate Array

Voorpaneel met u-profiel 3 u, 4 pk, met textielpakking

EMC-afscherming voor voorpaneel en bekleding voor uitsparingen in voorpaneel

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>EMC-afscherming:</b> | Ja                              |
| <b>Materiaal:</b>       | Aluminium                       |
| <b>Producttype:</b>     | Frontpaneel                     |
| <b>Rekbreedte:</b>      | 4HP                             |
| <b>Type:</b>            | Frontpaneel met handgreep (PIU) |

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoeveelheid in verpakking | Type handgreep | Montage                 | Type pakking | Afwerking voorzijde |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 20836-460       | 3U        | 1                         | IEL            | Opschroefbare voorzijde | Textiel      | Geanodiseerd        |
| 20836-461       | 6U        | 1                         | IEL            | Opschroefbare voorzijde | Textiel      | Geanodiseerd        |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Afwerking achterzijde | Voldoet aan               | Afwerking                |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 20836-460       | Geleidend             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | Geanodiseerd, Geëloxeerd |
| 20836-461       | Geleidend             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | Geanodiseerd, Geëloxeerd |

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

