

Roestvrijstalen deksel, MPLS



Een roestvaststalen deksel voor een lessenaar in plaatstaal is in bepaalde omgevingen een voordelig alternatief ten opzichte van een complete roestvaststalen lessenaar. Een deksel in plaatstaal zou bijvoorbeeld snel verslijten als operators zijn blootgesteld aan chemische stoffen, en deze op het deksel overbrengen tijdens het gebruik en onderhoud.

KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deksel op de MPC desksectie of MPG lessenaar, waar hoge corrosiebestendigheid vereist is.

Materiaal: 2 mm AISI 304 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Dikte: 2mm
Afwerking: Geborsteld
Materiaal: Roestvrij staal 304

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie
MPLS082	47mm	800mm	500mm	Roestvrij staal	Human Machine Interface
MPLS102	47mm	1000mm	500mm	Roestvrij staal	Human Machine Interface
MPLS162	47mm	1600mm	500mm	Roestvrij staal	Human Machine Interface
MPLS122	47mm	1200mm	500mm	Roestvrij staal	Human Machine Interface
MPLS062	47mm	600mm	500mm	Roestvrij staal	Human Machine Interface

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE