

nVent er en rask og rask måte å koble seg på



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert løkkeendebeslag

Enkel og fleksibel løsning som festes til bygningskonstruksjoner

Stålvaiere går rundt strukturen og gjennom løkken for rask installasjon

Ideell for festing på takåser, bjelker eller andre konstruksjonselementer

Fungerer godt i trange eller lukkede rom

Løkken festes direkte på røret, kanalsystemet eller andre hengende montasjer

Materiale: Stål; Polypropylen; Sinklegering
Overflate: Elektrogalvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01
Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS




SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Lengde (L)	Høyde (H)
SLK15L1LP	196601	1319663	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628		1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	1319642	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	1319669	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	1319643	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	1319670	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	1319644	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	1319665	2 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	1319664	2 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	1319651	2 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	1319652	2 mm	3m	101.6mm	55 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Lengde (L)	Høyde (H)
SLK2L5LP	196545	1319653	2 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	3435568	3 mm	10m	101.6mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	3435564	3 mm	2m	101.6mm	62 mm
SLK3L3LP	196708	3435565	3 mm	3m	101.6mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	3435566	3 mm	5m	101.6mm	62 mm

Table 2/2							
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning	Sertifiseringer
SLK15L1LP	196601	1319663	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L1LPR2	196628		19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2LP	196514	1319642	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2LPR2	196629	1319669	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	1319643	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	1319670	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	1319644	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L10LP	196606	1319665	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L1LP	196604	1319664	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2LP	196543	1319651	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3LP	196544	1319652	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L5LP	196545	1319653	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK3L10LP	196711	3435568	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	3435564	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	3435565	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	3435566	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

