


# Klemmenkast plaatstaal, STE



De plaatstalen STE-klemmenkasten van nVent HOFFMAN met IP66-classificatie zijn uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De plaatstalen behuizingen zijn geschikt voor veeleisende binnenomgevingen. De IP66-classificatie betekent dat wordt voorkomen dat water en stof de behuizing binnendringt, waardoor de interne elektrische apparatuur en componenten veilig worden beschermd en storingen en onnodige uitval worden voorkomen. Het slanke ontwerp van de behuizing bespaart ruimte, terwijl het 180 graden draaibare deurscharnier eenvoudige toegang biedt voor operators en routineonderhoud. De behuizingen zijn tevens voorzien van een standaardslot voor beveiliging.

## KENMERKEN

Materiaal: 1,2 mm plaatstaal.

Frame: Gevouwen en gelast. Vier gaten met een diameter van 8,5 mm voor wandbevestiging. Vier M6 × 13 bouten voor bevestiging van bodemprofielen/montageplaat.

Deur: Met duurzame 180 graden draaibare Zamak-scharnieren kan de eenvoudig te installeren deur worden gemonteerd voor links of rechts openen. Een pakking van geïnjecteerd polyurethaan zorgt voor een veilige afdichting.

Pakking: Pakking van geïnjecteerd polyurethaan.

nVent HOFFMAN's op maat gemaakt Zamak 3mm-slot met dubbele baard, 90 graden draaibaar en voorzien van anti-trilmechanisme

Aarding: M8x18 mm-aardingsbouten in behuizing en afdekking, M8-moeren, aardingsringen en aardingslabels.

Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.

Levering: Frame, deur, montageplaat, scharnier, slot, kunststof sleutel met dubbele baard van 3 mm en montagemiddelen

De montageplaat (BMP), DIN-profielen (BDR) en montageprofielen (BPP) moeten afzonderlijk worden besteld om de installatie uit te voeren.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Materiaal:</b> | Plaatstaal   |
| <b>Afwerking:</b> | Gepoedercoat |
| <b>Kleur:</b>     | Lichtgrijs   |
| <b>Kleurcode:</b> | RAL 7035     |

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Dikte |
|-----------------|--------|---------|--------|-------|
| STE151508       | 150mm  | 150mm   | 80mm   | 1.2mm |
| STE151512       | 150mm  | 150mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE202008       | 200mm  | 200mm   | 80mm   | 1.2mm |
| STE202012       | 200mm  | 200mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE203012       | 200mm  | 300mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE301508       | 150mm  | 300mm   | 80mm   | 1.2mm |
| STE301512       | 150mm  | 300mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE302008       | 200mm  | 300mm   | 80mm   | 1.2mm |
| STE302012       | 300mm  | 200mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE303012       | 300mm  | 300mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE402008       | 200mm  | 400mm   | 80mm   | 1.2mm |
| STE402012       | 200mm  | 400mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE403012       | 300mm  | 400mm   | 120mm  | 1.2mm |
| STE404012       | 400mm  | 400mm   | 120mm  | 1.2mm |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.