

Kobberbundet jordstang, gjenget



FUNKSJONER

Kaldvalsede gjenger med kontinuerlig, ubrutt tekstur beskytter kobber og er sterkere enn kuttete gjenger

99,9 % ren elektrolytisk kobberbelegg

Stengene har karbonstålkjerne og -spiss som gir større styrke når de drives

Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives

Minimum kobberbelegg på 10 mil på stenger klassifisert etter UL® 467

nVent ERICO's navn, lengde, diameter og delenummer er stemplet innenfor 12" (304,8 mm) fra den avfasede enden

UL-logo og kontrollnummer er stemplet på hver stang for enkel inspeksjon etter installasjon

Strekfasthet: 552 MPa Min
Materiale: Kobberbundet stål
Gjengeplassering: Spisse og skråskårne ender



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)	Pletteringsstyrke
631303		1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC	3m	330µm
631340		1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC	1.2m	254µm
631300		1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC	3m	254µm
631380		1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC	2.4m	254µm
631360		1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC	1.8m	254µm

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)	Pletteringsstykke
631350		1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC	1.5m	254µm
6358660		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	2m	254µm
635880	635880	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	2.4m	254µm
635800		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	3m	254µm
635840		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	1.2m	254µm
635883		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	2.4m	330µm
635850		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	1.5m	254µm
635803		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	3m	330µm
635870		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	2.1m	254µm
635860		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	1.8m	254µm
635830		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	0.9m	254µm
635843		5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC	1.2m	330µm
633450		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	1.5m	254µm
633480	633480	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	2.4m	254µm
6334330		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	1m	254µm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)	Pletteringsstykke
633463		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	1.8m	330µm
633460		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	1.8m	254µm
633470		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	2.1m	254µm

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)	Pletteringstykke
633440		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	1.2m	254µm
633400		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	3m	254µm
633430		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	0.9m	254µm
633415		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	4.6m	254µm
633403		3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC	3m	330µm
634400		1"	23.2 mm	1-tommers UNC	3m	254µm

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Samsvarer med	Sertifiseringer
631303		3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1.2 kg		
631300		3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631380		2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
631360		1.9 kg		
631350		1.6 kg		
6358660		2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635800		3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635840		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635883		3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635850		1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635803		3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635870		2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
635830		1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
6334330		2.79 kg	IEC® EN 62561-2	


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Samsvarer med	Sertifiseringer
633463		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633400		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633430		1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
633415		8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633403		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
634400		10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For at stag skal være oppført til UL® 467, må de være minst 8' (2,44 m) lange.

IEC® EN 62561-2 overgår EN 50164-2.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE