

Kobberbundet jordstang, gjenget



FUNKSJONER

Kaldvalsede gjenger med kontinuerlig, ubrutt tekstur beskytter kobber og er sterkere enn kuttete gjenger

99,9 % ren elektrolytisk kopperbelegg

Stengene har karbonstålkjerne og -spiss som gir større styrke når de drives

Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives

Minimum kopperbelegg på 10 mil på stenger klassifisert etter UL® 467

nVent ERICOs navn, lengde, diameter og delenummer er stemplet innenfor 12" (304,8 mm) fra den avfasede enden

UL-logo og kontrollnummer er stemplet på hver stang for enkel inspeksjon etter installasjon

Materiale: Kobberbundet stål
Strekfasthet: 552 MPa Min
Gjengeplassering: Spisse og skråskårne ender



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Farge	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
631300		1202939	Grønn	1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC
631303		1202940	Grønn	1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC
631340		1202941	Grønn	1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC
631350		1202942	Grønn	1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC
631360		1202943	Grønn	1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC
631380		1202944	Grønn	1/2"	12.8 mm	9/16-tommers UNC

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Farge	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
633400		1202945	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633403		1202946	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633415		1202947	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633430		1202948	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
6334330			Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633440		1202949	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633450		1202950	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633460		1202951	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633463		1202952	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633470		1202953	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
633480	633480	1202954	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4-tommers UNC
634400		1202955		1"	23.2 mm	1-tommers UNC
635800		1202956	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC
635830		1202958	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Farge	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
635840		1202959	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC
635843		1202960	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC
635850		1202961	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC
635860		1202962	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Farge	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
6358660			Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC
635870		1202963	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC
635880	635880	1202964	Sølv	5/8"	14.2 mm	5/8-tommers UNC

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Pletteringstype	Enhetsvekt	Samsvarer med	Sertifiseringer
631300		1202939	3m	254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631303		1202940	3m	330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1202941	1.2m	254µm	1.2 kg		
631350		1202942	1.5m	254µm	1.6 kg		
631360		1202943	1.8m	254µm	1.9 kg		
631380		1202944	2.4m	254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
633400		1202945	3m	254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633403		1202946	3m	330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		1202947	4.6m	254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		1202948	0.9m	254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330			1m	254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		1202949	1.2m	254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		1202950	1.5m	254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		1202951	1.8m	254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		1202952	1.8m	330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Pletteringstykkelse	Enhetsvekt	Samsvarer med	Sertifiseringer
633470		1202953	2.1m	254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	1202954	2.4m	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		1202955	3m	254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA
635800		1202956	3m	254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635830		1202958	0.9m	254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Pletteringstykkelse	Enhetsvekt	Samsvarer med	Sertifiseringer
635840		1202959	1.2m	254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1202960	1.2m	330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		1202961	1.5m	254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		1202962	1.8m	254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660			2m	254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		1202963	2.1m	254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	1202964	2.4m	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For at stag skal være oppført til UL® 467, må de være minst 8' (2,44 m) lange.

IEC® EN 62561-2 overgår EN 50164-2.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.