

Hygienisk design, gulvstående kabinett, HDF



nVent HOFFMAN-skabet i hygienisk design, HDF-serien, er spesielt utviklet for å beskytte elektrisk utstyr i sanitærmiljøer der det kreves høy renslighet, inkludert ved høyt trykk, rengjøring med høy temperatur og prosedyrer for rengjøring på stedet (CIP). Skabet minimerer hygienerisikoen og bidrar til å redusere nedetid for å øke produktivitet med selvdrenerende overflater, design uten mellomrom og høy beskyttelsesgrad.

BRANSJESTANDARDS

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1,5 mm. Ramme: 1,5 mm. Dør: 2 mm. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål

30-graders helling i fronten hindrer væsker og partikler i å samle seg eller akkumulere. Integrerte vertikal- og dybdeprofiler med hullmønster gjør det mulig med justering av monteringsplaten. Naglemuttere på bunnen gjør det mulig å montere nivåjusteringsføtter, som er tilgjengelig som tilbehør.

Falset med 8-graders skråvinkel på alle sider. Åpnes med 120 grader. Monteres med fire hengsler og kan monteres for å åpnes fra venstre eller høyre. (Bearbeiding er ikke nødvendig.) Inkludert dørramme med hullmønster på 25 mm.

Sinkbelagte stålhengsler med låsebolt. Innvendig monterte dørhengsler hindrer partikler i å samle seg opp, slik at skabet er enkelt rengjøre.

Den avtakbare blå silikonpakningen i ett stykke med støpte hjørner bidrar til å sikre ordentlig forsegling og reduserer dermed risikoen for at det trenger inn væske. Den er også enkel å erstatte, rengjøre, vedlikeholde og installere, og den er motstandsdyktig mot bakterievekst og kjemisk absorpsjon. Silikonen er i samsvar med FDA 21 CFR 177.2600.

HD-låsen er laget av rustfritt stål, AISI 316L, med blå silikonpakning. Låsen samsvarer med standarden DIN EN 1672-2:2009. 4-punkters Espagnolette-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skaplassen.

Uten åpninger er standard for å unngå hygienerisiko.

Døren er utstyrt med separate sveisede jordingsbolter. Jording til rammen kan utføres ved hjelp av ECF.

Samsvarer med IP66/69 | IK10.

400 forhåndsslipt rustfritt stål, polert til Ra < 0,8 µm.

Materiale: Rustfritt stål 304
Overflate: Børstet

Tykkelse: 1.5mm
Helningsgrad: 30°

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Høyde 1	Bredde	Dybde	Beskyttelsesgrad	Maks. størrelse på underpanel
HDF18065	1801mm	2132mm	600mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm
HDF18085	1801mm	2132mm	800mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.