

Industriell kjøler, TAL



Den industrielle vannkjøleren TAL gir presisjon og pålitelighet i en kompakt utforming. Den høye presisjonen på kjølingen forbedrer produksjonskvaliteten og gir mer konsekvente og overlegne resultater. Det store utvalget av tilbehør og alternativer gjør det mulig med flere kjølerkonfigurasjoner for å dekke ulike bruksbehov. TAL-kjøleren har en miljøvennlig design med komponenter med høy ytelse.

Det store utvalget av tilbehør og alternativer åpner for flere kjølerkonfigurasjoner, inkludert innendørs og utendørs montering for maksimalt fleksibel plassering. Den industrielle kjøleren har et miljøvennlig design med høy ytelse, energieffektive vifter og en mikrokanalkondensatorspole i aluminium.

BRANSJESTANDARDS

CE; UKCA

FUNKSJONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør for kjølekrets.

Sveiset og loddet loddet platefordamper i rustfritt stål.

Svært effektiv kondenseringsspole.

Aksialvifte.

Ikke-jernholdig materialvæske-krets.

Standard væske-krets med åpen beholder og pumpe.



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Nominell kapasitet i watt ved 50 Hz	Nominell kapasitet i watt ved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemiddel
TAL24	2300W	2700W	Vann	230V	50 – 60Hz	R513A
TAL29	2900W	2900W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

Katalognummer	Nominell kapasitet i watt ved 50 Hz	Nominell kapasitet i watt ved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemiddel
TAL37	3600W	4200W	Vann	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL46	4550W	4550W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL57	6000W	6000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL76	8100W	8100W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL93	9550W	9550W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA0	10900W	10900W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA3	12400W	12400W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA5	17800W	17800W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA8	20100W	20100W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB5	24800W	24800W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALB9	29000W	29000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALC5	35800W	35800W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALD9	47000W	47000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALE6	55000W	55000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALF8	67000W	67000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALI4	94000W	94000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A

Table 2/2

Katalognummer	Nominell kapasitet i watt ved 50 Hz	Nominell kapasitet i watt ved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemiddel
TALM0	110000W	110000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALO6	134000W	134000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB0	20100W	20100W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALC6	35800W	35800W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF9	67000W	67000W	Vann	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Et bredt utvalg av tilbehør og alternativer gir flere konfigurasjoner for å møte ulike bruksbehov.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.