

Utendørs klimaanlegg med vertikal montering, E-NOX



Denne utendørs vertikale kjøleenheten, E-NOX – NEMA TYPE 4, har IP55 beskyttelsesgrad (4X ramme i rustfritt stål). Den er tilgjengelig i mange ulike størrelser for ulike krav til utendørs kjøling. Dette betyr at det er enkelt å velge riktig kjøleløsning. Kjøleenheten er enkel å installere og er også tilgjengelig i rustfritt stål for krevende miljøer.

FUNKSJONER

Avansert mikroport: Gjør det mulig for brukere å konfigurere om den interne viften skal forbli aktiv eller deaktiveres når mikroporten åpnes.

ECO-modus: Integrert som standard gjennom hele serien for å optimalisere energieffektiviteten og redusere strømforbruket.

Konvertering av temperaturenheter (°C / °F): Bytt sømløst mellom celsius og fahrenheit ved å endre én enkelt parameter.

Prediktivt vedlikehold: Et smart selvlærende system overvåker ytelsen og varsler brukerne når vedlikehold er påkrevd, slik at nedetiden minimeres.

Servicemodus: Gir mulighet til å utføre en rask diagnostisk kontroll for å verifisere at enheten fungerer som den skal.

Vannkondenshåndtering: Alle modellene er utstyrt med et eksternt kondensatavtappingssystem fra 1000 W eller mer. Dette energifrie systemet eliminerer kondens uten behov for eksternt avtapping eller strømforsyning.

Integrerte tetningsbånd: Fabrikkmonterte tetningsbånd sørger for perfekt passform mellom klimaanlegget og det elektriske kabinettet, noe som gir høy IP-beskyttelse og forenkler installasjonen.

Monteringssystem for magnetisk filter: Forenkler bytting av filter, samtidig som de beholder det elegante, moderne designet i E-NOX-serien.

Digital termostat (TX-i40): Termostaten i NOX-serien gir full kontroll og fleksibilitet med et intuitivt grensesnitt og avanserte tilkoblingsløsninger. Termostaten er utstyrt med 3 meters kabel med en DIN-metallstangstøtte som festes til kabinettet, slik at skjermen beskyttes mot vann og støv.

Overflatebelegg på kondensator: Overflatebelegget hindrer at kondensatoren svikter på grunn av krevende miljøer.

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall faser	Frekvens	Kjølemiddel
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00009	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00000	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00009	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00000	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00009	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A

Table 2/3

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall faser	Frekvens	Kjølemiddel
NOX20B0E1U00000	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20B0E1U00009	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20C0E1U00000	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX20C0E1U00009	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00000	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00009	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall fiber	Frekvens	Kjølemiddel
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
NOX08K0E1C00000	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08K0E1C00009	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A

Table 3/3

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall fiber	Frekvens	Kjølemiddel
NOX06K0E1C00000	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06K0E1C00009	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00009	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00000	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00009	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20H0E1U00000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20H0E1U00009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00000	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00009	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Integrert modbus RTU (RS485) Tilgjengelig for alle enheter som er utstyrt med TX-i40-termostaten, noe som muliggjør sømløs integrering i industrielle kommunikasjonsnettverk.

Avansert sekvensering gjør at to enheter kan operere i koordinert sekvens for lastebalansering og redundans, noe som utvider systemets levetid.

Valgfri støysvak versjon med modulert viftehastighet for stillegående drift i boligområder eller støysensitive kommersielle miljøer.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.