

CPCI-systeem voor insteekbare voeding, horizontaal, 2 u, 4 sleuven

CATALOGUSNUMMER

24579-082

2 u CompactPCI-systeem met horizontale kaartbehuizing voor vier 6 u-kaarten, vier RTM-kaarten en één CompactPCI 3 u-insteekbare voeding. Optie voor het monteren van een tweede insteekbare voeding.

KENMERKEN


In overeenstemming met IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in overeenstemming met PICMG 2.0 rev. 3.0

Systeem met horizontale kaartbehuizing. Formaat bord voorzijde: 6 u, 160 mm diep; I/O achterzijde: 6 u, 80 mm diep

Backplane (signaal- en voedingsbackplane in één apparaat) met 4 sleuven, 6 u, 64-bits systemsleuf links, voedingsconnector (2 x P 47)

Warmteafvoer door hot-swappable ventilatoreenheid (luchtstroom van links naar rechts)

Vorbereid voor de montage van een 19-inch CompactPCI-voeding (3 u, 8 HP)



PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 4

Type: 19 inch rekmontage

Type achterzijde: 6 U CompactPCI

Gegevensoverdracht: 64-bits PCI-bus

Vermogen per sleuf: 40W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Links naar rechts

Rekhoogte: 2U

Type voeding: (1) Insteekbare voeding

Voeding inbegrepen: Nee

I/O achter: Ja

Voldoet aan: PICMG 2,0 R3.0

Diepte: 275mm

Hoogte: 88.1mm

Breedte: 449mm

Nettogewicht: 7.82kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

48 VDC-uitvoering op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.