

Styreskinne med koding for CompactPCI / VME64x, PC



Ny generasjon av WIH-styreskinner for PCB- eller pluggenheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene. Med den optimaliserte designen og det nye plastmaterialet av høy kvalitet ble ikke bare stabiliteten betydelig økt, men også brannsikkerhetsegenskapene forbedret. Dette betyr at materialet sikrer lav brennbarhet, lav røyktetthet og oppfyller kravene i en 45545-2 (Brannsikkerhet i jernbanevogn), R22, R23 og R24 med

FUNKSJONER

Ny generasjon med kodetype plast føringsskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

Fungerer med: Delrack; Esker; 19-tommers chassis; Systemer

Type: Koding

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttype: Styreskinne



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Materiale	Farge	Antall pakker	Kortdybde	Rillebredd e	Samsvarer med	Overflate
64568-110	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	1	160mm	2.5	EN 45545-2	
64568-085	Fiberforsterket plast	Rød	1	70mm	2	EN 45545-2	
64568-112	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	1	220mm	2.5	EN 45545-2	
64568-111	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	1	220mm	2.5	EN 45545-2	
64568-086	Fiberforsterket plast	Grå	1	70mm	2	EN 45545-2	
64568-109	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	1	160mm	2.5	EN 45545-2	
64568-091	Fiberforsterket plast	Rød	1	220mm	2	EN 45545-2	
64568-090	Fiberforsterket plast	Grå	1	160mm	2	EN 45545-2	
64568-092	Fiberforsterket plast	Grå	1	220mm	2	EN 45545-2	
64568-089	Fiberforsterket plast	Rød	1	160mm	2	EN 45545-2	
24568-360	Fiberforsterket plast	Grå	10	70mm	2	EN 45545-2	
24568-358	Fiberforsterket plast	Grå	10	160mm	2	EN 45545-2	
24568-357	Fiberforsterket plast	Rød	10	70mm	2	EN 45545-2	
24568-356	Fiberforsterket plast	Rød	10	160mm	2	EN 45545-2	
24568-332	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	10	340mm	2.5	EN 45545-2	Anodiser t
24568-331	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	10	280mm	2.5	EN 45545-2	Anodiser t
24568-341	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	10	280mm	2.5	EN 45545-2	Anodiser t
24568-342	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	10	340mm	2.5	EN 45545-2	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterie ll. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE