

# 510 nVent CADDY EZ Riser



Pionizator 510 nVent CADDY EZ Riser jest szybkozamykającą się klamrą do rur, idealną do mocowania pionowej rury stalowej w miejscach o odpowiedniej przestrzeni. Pionizator jest gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka i ma otwory ze szczelinami, które ułatwiają montaż i eliminują luźne części osprzętu. Dzięki konstrukcji z karbowanym łbem podkładki instalatorzy mogą z łatwością zmontować pionizator EZ Riser za pomocą jednego narzędzia.

## FUNKCJE

Karbowany łeb podkładki sprawia, że do zaciskania potrzebne jest tylko jedno narzędzie

Produkt jest zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (typ 8)

**Materiał:** Stal  
**Wykończenie:** Ocynkowane galwanicznie



## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | NB/DN | Zewnętrzna średnica (OD) | Rozmiar otworu (HS) | A.     | B.    |
|------------------|----------------|-------|--------------------------|---------------------|--------|-------|
| 5100800EG        | 179336         | 200   | 219 mm                   | 17 mm               | 464 mm | 51 mm |
| 5101000EG        | 179337         | 250   | 273 mm                   | 17 mm               | 524 mm | 51 mm |
| 5101200EG        | 179338         | 300   | 324 mm                   | 17 mm               | 569 mm | 51 mm |

Table 2/2



| Numer katalogowy | Numer artykułu | Obciążenie statyczne | Certyfikaty |
|------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 5100800EG        | 179336         | 11100N               | cUL, UL     |
| 5101000EG        | 179337         | 11100N               |             |
| 5101200EG        | 179338         | 12000N               |             |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pionizator jest przystosowany do rur stalowych i powinien być instalowany poniżej złącza lub nadlewu, przy pomocy śrub dokręconych do zalecanej wartości momentu obrotowego.

Otwory szczelinowe i śruby tylko do rur o rozmiarze do 12".

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

