

EER-Ti/T Trapezoidalny wieszak prętowy z gwintem



FUNKCJE

Wsparcie dla pręta gwintowanego

Kształtka gwintowana ułatwia montaż

Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	Średnica wiertła	Obciążenie statyczne 1 (F1)
EERTIM10	173140	10 mm	Gwintowany	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM6	173120	6 mm	Gwintowany	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM8	173130	8 mm	Gwintowany	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Certyfikaty
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM8	173130	900N	ITB

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 odzwierciedla grubość półki 0,8-2,0 mm. Obciążenie statyczne 2 odzwierciedla grubość półki 2,0-3,0 mm.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

