


Licht uitgevoerde verankering voor expansie



KENMERKEN

Ideaal voor gebruik in systemen waar functiebehoud vereist is

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Diepte boorgat	A	Diameter boorijzer (Ø)	Gatgrootte (HS)
SCMND	800071	Staal	Elektrolytisch verzinkt	45mm	5 mm Max	6"	7.2 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De opgegeven boorgatdiepte is de maximale diepte en moet afhankelijk van de dikte van het produkt dat bevestigd wordt worden aangepast.


De maximale belasting per bevestigingspunt voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen kan, afhankelijk van de nationale voorschriften, lager zijn dan de goedgekeurde belasting van het anker. De regelgeving met betrekking tot goedgekeurde belastingen per bevestigingspunt zijn per desbetreffend land vastgelegd in de ETAG 001, deel 6.

Totale veiligheidsfactor volgens ETAG 001 inbegrepen (Ym en Yf).

Meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Niet-gescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

