


Równy trójkąt drabinki kablowej Speedway, 750 mm

NUMER KATALOGOWY

CL110X750ETHD



FUNKCJE

Tworzy szybkie i łatwe równe rozwidlenie trójkąta trasy

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 840740

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Szerokość (W): 750 mm

A.: 900 mm

B.: 750 mm

C.: 950 mm

D.: 80 mm

E): 110 mm

A technical drawing of a double-arched bridge structure. The drawing shows a side elevation of the bridge. The main span is defined by a horizontal dimension line at the bottom labeled 'A'. The total height of the bridge structure is indicated by a vertical dimension line on the left labeled 'B'. The width of the bridge deck is labeled 'D' at the top. The bridge features two arches, each with a radius labeled 'C'. The vertical clearance between the two arches is labeled 'W'. The drawing includes dashed lines to indicate the internal structure and the base of the bridge.

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Niderlandy:

+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Niemcy:

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

Szanghaj:

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

